






Kontakt-Maße contact dimensions

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)



Kontaktbelegung contact loading




17 46 144 4210	-	min. 0,127µm Au over min. 0,635µm (25µin) PdNi over min. 1,27µm (50µin) Ni
17 46 144 2210	2	Au flash over PdNi over Ni
17 46 144 1210	1	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances		
				Detail.	Dat. 23.03.04	Name Buß.	Maßstab/Scale 2 : 1	har-bus HM Messerleiste mit Flansch 6-reihig, 144pol., Anschlußlänge 3,7mm, Kodierung 3 <i>har-bus HM male connector with guide 6-row, 144pol., termination length 3,7mm, coding 3</i>			
				Insp.	23.03.04	Ko					
				Stand.							
34337	15.05.07	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 17 46 144 x210			Blatt/ page /	
31807			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name				Sub.					

*) Löcher nicht metallisiert
non-metallized drillings
Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$
Lochdurchmesser (mit Oberfläche):
 $\phi 0,6 \pm 0,05$
drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$
finished hole dia. (after plating):
 $\phi 0,6 \pm 0,05$

Lochbild board drillings



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

17461442210