










NOTE	FEATURE	tyco Electronics AMP - No.
⚠	MATED WITH CONNECTOR 90° passend zu Kupplung 90°	EGAUT02116-950 neutral
⚠	MATED WITH CONNECTOR 120° passend zu Kupplung 120°	EGAUT02116-910 neutral
⚠	MATED WITH CONNECTOR 155° passend zu Kupplung 155°	EGATN04246-910 neutral

**ASSEMBLY PITCH
Einbau-Raster**
2:1



REVISIONS					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK.	APP.
A	03JAN2005	NEW DRAWING	GRD	JWO	
A1	22NOV2005	TOLERANCE: DIM. 0.2 +0.2/-0.15 was 0.2 ±0.2	DME	-	
A2	09FEB2006	ECR-06-002750	KS	HS	
A3	23MAY2006	ECR-06-012357	KS	HS	
B	07JAN2006	ECR-06-013724	DME	-	
B1	30JAN2007	ECR-07-002367	DME	-	
B2	06FEB2007	ECR-07-002884	DME	-	






**NOTES
Bemerkungen**

- ⚠ ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION AUTHORITYATIVE
Maßgebend ist der deutsche Text
- ⚠ PRODUCTION BRACKET TO PACK UP IN THE CARDBOARD
Produkttraeger verpackt in Karton
- ⚠ PRODUCTION BRACKET TO PACK UP IN THE VDO-BOX
Produkttraeger verpackt in VDO-Box
- ⚠ WARPAGE PERMITTED MAX. +/-0.3MM
Verzug zulaessig max. +/-0.3mm
- ⚠ SUPPLIER-MARK
Lieferanten-Kennzeichnung
- ⚠ DATE CODE
Herstellungskennung
- ⚠ CAVITY MARKING
Kammernummern

8 NOT SPECIFIED DIMENSIONS SEE SPECIFICATION: 114-18654-1
Fehlende Maße siehe Ausfuehrungsvorschrift:


⚠ REFERENCE SREW FOR CONNECTION WITH PCB: EJOT PT K22 TORX
Referenzschraube zur Verbindung mit PCB: EJOT PT K22 Torx
TORQUE TORX-SCREW:
Anzugsmomenti Torx-Schraube: 30±5 Ncm

CODING 1- -4 AS SHOWN
Kodierung 1- -4 wie gezeichnet




**PCB-LAYOUT
VIEW FROM SURFACE MOUNT, CODE A
LAYOUT ONLY FOR INFORMATION.
MANUFACTURER OF PCB IS RESPONSIBLE FOR DESIGN
OF Ø AND MEASUREMENT TOLERANCES.**

**Leiterplattenlayout
Ansicht von Bestueckungsseite, Kodierung A
Layout nur zur Information.
Fuer die Auslegung der Ø und der Masstoleranzen
ist der Platinenhersteller verantwortlich.**



**CODINGS
Kodierungen**
2:1



VERSION 2 WITH ENV SHEET METAL									
TB PIN HEADER SHIELDED (10pos., 180°)	0.0042	D	4-1418653-4	10	PIN	COPPER ALLOY	Tinned	3	
TB PIN HEADER SHIELDED (10pos., 180°)	0.0042	C	3-1418653-4	10	PIN	COPPER ALLOY	Tinned	3	
TB PIN HEADER SHIELDED (10pos., 180°)	0.0042	B	2-1418653-4	10	PIN	COPPER ALLOY	Tinned	3	
TB PIN HEADER SHIELDED (10pos., 180°)	0.0042	A	1-1418653-4	10	PIN	COPPER ALLOY	Tinned	3	
TB PIN HEADER SHIELDED (10pos., 180°)	0.004	A	1-1418653-5	10	PIN	COPPER ALLOY	Tinned	3	
TB PIN HEADER SHIELDED (10pos., 180°)	0.004	C	3-1418653-3	10	PIN	COPPER ALLOY	Tinned	3	
TB PIN HEADER SHIELDED (10pos., 180°)	0.004	B	2-1418653-3	10	PIN	COPPER ALLOY	Tinned	3	
TB PIN HEADER SHIELDED (10pos., 180°)	0.004	A	1-1418653-3	10	PIN	COPPER ALLOY	Tinned	3	

tyco Electronics	tyco Electronics AMP GmbH	D - 64625 Bensheim
PIN HEADER, 10POS., SHIELDED, MOS	Stiftwanne, 10polig, geschirmt, MOS	180 DEGREE / 180 Grad - Version
SIZE	00779	©=1418653
CUSTOMER DRAWING	KUNDENZIECHUNG	SCALE 1:1