

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
QUESTO DISEGNO NON DEVE ESSERE DIVULGATO O RIPRODOTTO
© COPYRIGHT 2003 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
E' CONSENTITA LA DIVULGAZIONE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

2003


LOC
1

DIST

REVISIONS
REVISIONI

P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	DWN DIS.	APVD APP.
0		PRELIMINARY ISSUE (EMISSIONE PRELIM.)	04APR2003	M.S.	O.C.
1		WAS 03-51081-1	18DEC2003	M.S.	O.C.
A		FIRST ISSUE (ET00-0022-04)	16FEB2004	A.B.	O.C.
AI		RELEASED (ET00-0245-04)	03DEC2004	A.B.	O.C.

SLIDE IN OPEN POSITION
(SLITTA IN POSIZIONE APERTA)



SCALE 3:2

1 FRAME SUITABLE FOR P/N 1745013-1 12 POS. RECEPTACLE HOUSING FOR 070 NEW GENERATION CONTACT, PITCH 3.5
(CORAZZA ADATTA PER P/N 1745013-1 BLOCCETTO PORTACONTATTI 070 NEW GENERATION, PASSO 3.5)

2) SUPPLYING CONDITION: KIT MADE OF FRAME WITH SLIDE INTO CLOSED POSITION, PLUS COVER PUT IN THE PACKAGE
(CONDIZIONI DI FORNITURA: KIT COMPOSTO DA CORAZZA CON LEVA IN POSIZIONE CHIUSA, PIU' COPERCHIO FORNITO NELLA CONFEZIONE)

3) FOR COUNTERPART DIMENSIONS REFER TO P/N 284795-1 SHEET 3
(PER LE DIMENSIONI DELLA CONTROPARTE USARE COME RIFERIMENTO IL P/N 284795-1 FOGLIO 3)

P/N 1745014-1 - AS SHOWN (COME MOSTRATO)

ITEM	DESCRIPTION (DESCRIZIONE)	MATERIAL (MATERIALE)	COLOUR (COLORE)	Q.TY (Q.TA')
1	12 POS. FRAME PITCH 3.5 (CORAZZA 12 VIE PASSO 3.5)	PA66 G.F.	BLACK (NERO)	1
2	SLIDE (SLITTA)	PA66 G.F.	RED (ROSSO)	1
3	COVER (COPERCHIO)	PA66 G.F.	BLACK (NERO)	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'
AMP INCORPORATED, E' SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA
REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.

DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO
0 PLC/DEC ±0.5	
1 PLC/DEC ±0.3	
2 PLC/DEC ±0.1	
3 PLC/DEC ±	
4 PLC/DEC ±	
ANGLES/ANGOLI ±1°	

MATERIAL SEE TABLE
(VEDI TAB.)

FINISH SEE TABLE
(VEDI TAB.)

DWN/DIS. 04APR2003
M. SARDI
CHK/CONT. 04APR2003
O. CANUTO
APVD/APP. 04APR2003
A. GENTA
PRODUCT SPEC
SPEC DI PRODOTTO
108-20251
APPLICATION SPEC
SPEC DI APPLICAZIONE
411-20076

tyco
Electronics

Tyco Electronics AMP Italia
C.so F.lli Cervi, 15 Collegno TO

NAME
KIT 12 POS. 070 NEW GEN. PITCH 3.5
(KIT 12 VIE PASSO 3.5 PER CONTATTI
070 NEW GENERATION)

SIZE CAGE CODE DRAWING NO. NUMERO
A3 00779 C-1745014






RESTRICTED TO

CUSTOMER DRAWING DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

SCALE 2:1

SHEET 1 OF 2
FOGLIO 1 DI 2

REV A1



4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2003







© COPYRIGHT 2003

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC DIST


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



SCALE 4:1

SCALE 2:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±0.5
1 PLC	±0.3
2 PLC	±0.1
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±1°

FINISH

DWN M. SARDI 04APR2003

CHK O. CANUTO 04APR2003

APVD A. GENTA 04APR2003

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

tyco
ElectronicsTyco Electronics AMP Italia
C.so F.lli Cervi, 15 Collegno TONAME
KIT 12 POS. 070 NEW GEN. PITCH 3.5
(KIT 12 VIE PASSO 3.5 PER CONTATTI
070 NEW GENERATION)

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO

A3 00779C-1745014

SCALE 5:1 SHEET 2 OF 2 REV A1