


WZ 78-9719

NOTES:


- ① Alternativ kann das AMP-Kennzeichen um 90° gedreht eingebracht werden.
THE ORIENTATION OF AMP-TRADEMARK CAN BE ALSO 90 DEGREES TO THAT SHOWN

SCHNITT A-A


für Flachstecker 6,3 DIN 46 244 Form A



② Eine Crimpkraftüberwachung ist bei einer Leitung von 0,5mm² nicht prozessfähig. Sollte eine Crimpkraftüberwachung notwendig sein ist der DGB 0,5mm² für diesen Kontakt nicht erlaubt.
WIRE RANGE 0,5mm² IS NOT CAPABLE FOR FORCE MONITORING. IF CRIMP FORCE MONITORING IS ESSENTIAL, 0,5mm² IS NOT ALLOWED FOR THIS TERMINAL.

SCHNITT B-B

Drahtcrimp nicht gezeigt



Alle Ausführungen sind 'SPICEFREE'

DRAWING VALID FROM

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 32/4

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen behalten wir uns vor.

0,5 - 15 mm ²	22 - 33 mm	926 820 - 6	CuZn 30 F 53	verzinkt 1,0µm MIN
②	↑	926 820 - 5	CuZn 30 F 53	blank
	↑	926 820 - 4	CuZn 30 F 53	vorverzinkt 1-3µm
	↑	926 820 - 3	CuSn4 ^{3-5%} F 56	verzinkt 1,0µm MIN
	↑	926 820 - 2	CuSn4 ^{3-5%} F 56	blank
0,5 - 15 mm ²	22 - 33 mm	926 820 - 1	CuSn4 ^{3-5%} F 56	vorverzinkt 1-3µm
926 820 - 8	CuSn4 F 56	versilbert 3µm min		
926 820 - 7	CuFe	vorverzinkt 1-3µm		
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Drahtgrößenbereich	Isolationsdurchmesser

STE

TE Connectivity

Benennung
**POSITIVE LOCK FLAG
STECKHULSE 63**

K

Benennung	Form	Zeichnungs-Nr.	Rev.
POSITIVE LOCK FLAG STECKHULSE 63	B	926 820	G

Gez. 2.4.80 Schumacher
Gepr. 2.4.80 M. C. Müller

Nicht tolerierte Maße	Maßstab	1 von 1
+ 0,2 mm - 0,1 mm	1:1	