

■ Nicht-isolierte Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss 0,5 - 2,5 mm²

- für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften



- nicht isoliert

Werkstoff

- CuZn (Messing)

Oberfläche

- verzinkt



Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Type	Steck- dicke	Steck- breite	Abmessung mm							Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
					l1	l2	l3	l4	a1	a2	s		
0,5-1	3720	B	0,8	6,3	12,50	7,4	4,0	7,2	11,0	3,0	0,38	0,080	100
0,5-1,5	3725	C	0,8	6,3	11,00	7,4	4,0	7,2	7,5	4,0	0,45	0,085	100
1,5-2,5	3735	B	0,8	6,3	13,50	7,0	4,0	7,2	11,0	3,0	0,38	0,085	100

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 179

■ Nicht-isolierte Flachstecker 0,5 - 6 mm²

- Für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften


- nicht isoliert

Werkstoff

- CuZn (Messing)

Oberfläche

- verzinkt



Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	Nenngröße nach DIN	Type	Steck- dicke	Steck- breite	Abmessung mm					Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
						d2	l1	l2	a1	a2		
0,5-1	2235	DIN 46244	A	0,8	2,8	1,30	22,5	12,7	6,0	3,2	0,045	100
	2220	DIN 46343 B 6,3 – 1 Teil 3	A	0,8	6,3	1,65	28,0	16,0	8,2	4,0	0,085	100
1,5-2,5	1830	DIN 46248 A 6,3 – 2,5 Teil 3	B	0,8	6,3	1,65	20,0	8,0	9,0	4,5	0,065	100
	2230	DIN 46343 B 6,3 – 2,5 Teil 3	A	0,8	6,3	1,65	28,0	16,0	8,2	4,0	0,090	100
4-6	2250	DIN 46343 B 6,3 – 6 Teil 3	A	0,8	6,3	1,65	28,0	16,0	8,2	4,0	0,100	100

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 179