



NES/J 25

Netzgerätestecker, kurze, gerade Ausführung, mit Löt-
augen

1. Temperaturbereich	-25 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	ABS, HB nach UL 94
Kontakt	CuZn, vernickelt
Gehäuse	ABS
3. Mechanische Daten	
Außendurchmesser	5,5 mm
Innendurchmesser	2,5 mm
Kontaktierung mit	Netzgerätekupplungen 1610 01, 1613 15, 1614 10, 1614 15, NEB/J 25, NEB/J 25 C, NEB/J 25 R, NEK/J 250
4. Elektrische Daten	
Strombelastbarkeit	1 A
Nennspannung	12 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω


NES/J 25

Power supply plug, short, straight version, with solder eyes

1. Temperature range	-25 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	ABS, HB according to UL 94
Contact	CuZn, nickeled
Housing	ABS
3. Mechanical data	
Outer diameter	5.5 mm
Inner diameter	2.5 mm
Mating with	power supply sockets 1610 01, 1613 15, 1614 10, 1614 15, NEB/J 25, NEB/J 25 C, NEB/J 25 R, NEK/J 250
4. Electrical data	
Nominal power	1 A
Nominal voltage	12 V DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

NES/J 25

Connecteur mâle d'alimentation, version courte, droite,
avec cosses à souder

1. Temperature range	-25 °C/+70 °C
2. Materials	
Corps isolant	ABS, HB suivant UL 94
Contact	CuZn, nickelé
Boîtier	ABS
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre extérieur	5,5 mm
Diamètre intérieur	2,5 mm
Raccordement avec	connecteurs femelles d'alimentation 1610 01, 1613 15, 1614 10, 1614 15, NEB/J 25, NEB/J 25 C, NEB/J 25 R, NEK/J 250
4. Caractéristiques électriques	
Courant nominal	1 A
Tension nominale	12 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
NES/J 25	2	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

Netzgerätesteckverbinder
Power supply connectors
Connecteurs d'alimentation

Gegenstückepaare
Pairs of counterparts
Paires de pendants

Eigenschaften der Kupplungen
Characteristics of sockets
Caractéristiques des embases

Kupplungen Sockets Connecteurs femelles	Stecker Plugs Connecteurs mâles	Gegenstückepaare Pairs of counterparts Paires de pendants										Eigenschaften der Kupplungen Characteristics of sockets Caractéristiques des embases							
		1630 01	1630 02	1636 01	1636 02	1636 03	1636 04	1636 05	NES 1	NES/J 135	NES/J 21	NES/J 21 W	NES/J 210	NES/J 25	NES/J 250	XNES/J 210	XNES/J 250		
1613 03				•															
1613 04					•														
1613 05					•														
1613 07						•													
1613 09							•												
1613 10							•												
1613 11								•											
1613 12									•										
1613 13		•																	
1613 14										•	•	•				•			
1613 15											•	•	•	•	•	•			
1613 18											•	•	•			•			
1613 19																			
1613 20										•									
1614 05								•											
1614 09											•	•	•			•			
1614 10													•	•	•	•			
1614 14											•	•	•			•			
1614 15													•	•	•	•			
1614 16											•	•	•			•			
1614 17										•									
1614 18										•									
NEB 1									•										
NEB 1 R									•										
NEB 21 R											•	•	•			•			
NEB/J 21											•	•	•			•			
NEB/J 21 C											•	•	•			•			
NEB/J 21 R											•	•	•			•			
NEB/J 25													•	•	•	•			
NEB/J 25 C													•	•	•	•			
NEB/J 25 R													•	•	•	•			
NEK/J 210											•	•	•			•			
NEK/J 250													•	•	•	•			