


Silicon Press-Fit-Diodes

Silizium-Einpreßdioden



Nominal current – Nennstrom	25 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...600 V
Metal press-fit case with glass seal Metall-Einpreßgehäuse mit Glasdurchführung	
Weight approx. Gewicht ca.	10 g
Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton	

Maximum ratings

Grenzwerte

Type / Typ Wire to / Draht an Anode Cathode	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
KYW 25A05 KYW 25K05	50	60
KYW 25A1 KYW 25K1	100	120
KYW 25A2 KYW 25K2	200	240
KYW 25A3 KYW 25K3	300	360
KYW 25A4 KYW 25K4	400	480
KYW 25A6 KYW 25K6	600	700




Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	25 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	80 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 / 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 / 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	270 / 300 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	375 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	$-50...+175^\circ\text{C}$ $-50...+175^\circ\text{C}$
Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck			7 kN

¹⁾ Max. case temperature $T_C = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_C = 150^\circ\text{C}$

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 25\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 100\text{ }\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	$< 1\text{ K/W}$



Replacements / Ersatztypen			
New - Neu	Old - Alt	New - Neu	Old - Alt
KYW 25K05	KYZ70 Draht	KYW 25A05	KYZ 75 Draht
KYW 25K1	KYZ71 Draht	KYW 25A1	KYZ 76 Draht
KYW 25K2	KYZ72 Draht	KYW 25A2	KYZ 77 Draht
KYW 25K3	KYZ73 Draht	KYW 25A3	KYZ 78 Draht
KYW 25K4	KYZ74 Draht	KYW 25A4	KYZ 79 Draht