




Aufschrift
marking



1040 μ
4(11)/250 ~ 50E3 T85



Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungsmoment 0.6 bis 0.9 Nmm
actuating moment up to

End-Betaetigungsmoment ≥ 0.2 Nmm
end moment

Differenzwinkel 5° bis 15°
differential angle up to

Schalthebel $\varnothing 0.6 \times 80$ und Befestigungsscheibe lose
gear lever $\varnothing 0.6 \times 80$ and mounting plate not fixed

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10400111	Index a		
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES										
0-6	± 0.2	± 0.2												
>6-15	± 0.4	± 0.4												
>15-30	± 0.4	± 0.4												
>30-70	± 0.6	± 0.6												
>70-120	± 0.6	± 0.6												
>120	± 0.6	± 0.6												
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2								0 10 20 30mm		SCHNAPPSCHALTER snap action switch				
								CAD: NX V6.0						
a		86288	10.12.13	BRC						gez./DRAWN BY 08.10.13 JHE gepr./CHECKED BY		 MARQUARDT		
			24.03.98						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gI.Nr.v.24.03.1998					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY									