

VERWENDET FÜR	NUMMER
E 91-52 572	215 311

DERN

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄN

LOC	AI	DIST
		—



PASSEND ZU	—
------------	---

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH


ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1988
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
2	BLATT 2 MIT 6- -0 HINZU	18.09.91	A.HO
3	LÖTLÄNGE VON 3 IN 3.1 GEÄNDERT	16.03.92	A.HO
B4	SIEHE BLATT 2 VON 2	09.03.94	A.HO
C	VERPACKUNGSANGABE HINZU	15.01.96	F.RDT
C1	NOTE 2 CHANGED: 2,5µm SnPb into 2.5µm Sn	24.03.06	K.-H. HESS
C2	REVISED ECO-09-024717	05NOV09	AEG



1. KONTAKTPUNKT
2. IM KONTAKTBEREICH 0.8 μ m Au ÜBER 1.3 μ m Ni
IM LÖTBEREICH 2.5 μ m Sn Pb ÜBER 1.3 μ m Ni
3. EMPFOHLENE LEITERPLATTENDICKE 1.6mm
4. STECKBAR MIT MODU II STIFTEN $\phi/\square$ 0.63
5. HOCH TEMPERATURBESTÄNDIGER KLEBER
6. FIXIERUNG IN LEITERPLATTE
DURCH BIEGUNG DER KONTAKTENDEN
7. HV100 BUCHSENSTECKER VERPACKT IN ANTI-
STATISCHEM BLISTER
8. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI



—						ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW..06./96		
						AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm.,West Germany		
						BENENNUNG		K
			HV 100 KONTAKT	Cu Sn	2	HV 100 BUCHSENSTECKER ZWEIREIHIG (GEDICHTETE VERSION)		
			HV 100 GEHÄUSE	PBTP GV	GRÜN			
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.1mm ± -	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 215311
			GEZ. 13.12.88 WRULICH	GEPR. 06.12.90 M.SCHAARSCHMIDT		MASSTAB 5:1	BLATT 1 VON 2	REV. C2

WAR NR. -

LOC
AI
DIST
I

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

VERWENDET FÜR E 91-52 572

NUMMER 215 311




NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1991
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
B4	TABELLE HINZU	09.03.94	A.HO
C	VERPACKUNGSANGABE HINZU	15.01.96	F.RDT
C1	NOTE 2 CHANGED: 2,5µm SnPb into 2.5µm Sn	24.03.06	K.-H. HESS
C2	REVISED ECO-09-024717	05NOV09	KK/AEG

POLZ. PRO REIHE	L +0.3 -0.1	BESTELL-NR.
-	-	-
-	-	-
3	7.62	5 215 311 3
4	10.16	5 215 311 4
5	12.70	5 215 311 5
6	15.24	5 215 311 6
7	17.78	5 215 311 7
8	20.32	5 215 311 8
9	22.86	5 215 311 9
10	25.40	5 215 311 0
11	27.94	5 215 311 1
12	30.48	5 215 311 2
13	33.02	5 215 311 3
14	35.56	5 215 311 4
15	38.10	5 215 311 5
16	40.64	5 215 311 6
17	43.18	5 215 311 7
18	45.72	5 215 311 8
19	48.26	5 215 311 9
20	50.80	5 215 311 0



EMPFOHLENES BOHRBILD

- 1 KONTAKTPUNKT
- 2 IM KONTAKTBEREICH 0.8µm Au ÜBER 1.3µm Ni
IM LÖTBEREICH MIN. 2.5µm Sn ÜBER 1.3µm Ni
- 3 EMPFOHLENE LEITERPLATTENDICKE 1.6mm
- 4 STECKBAR MIT MODU II STIFTEN Ø/□ 0.63
- 5 HOCH TEMPERATURBESTÄNDIGER KLEBER
- 6 FIXIERUNG IN LEITERPLATTE
DURCH BIEGUNG DER KONTAKTENDEN
- 7 HV100 BUCHSENSTECKER VERPACKT IN ANTI-
STATISCHEM BLISTER
- 8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI



ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW .06/.96					
AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm.,West Germany					
BENENNUNG HV 100 BUCHSENSTECKER ZWEIREIHIG (GEDICHTETE VERSION)					
K					
SIEHE TABELLE	2	-	HV 100 KONTAKT	Cu Sn	2
	1	-	HV 100 GEHÄUSE	PBTP GV	GRÜN
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE 19.09.91
			GEZ. 18.09.91 A.HO	GEPR. 28.06.91 M.SCHAARSCHMIDT	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.1mm ± -
			MASSTAB 5:1		
			FORMAT A3		
			ZEICHNUNGS-NR. 215311		
			BLATT 2 VON 2		
			REV. 0		