


SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)

SEZIONE A-A
(SECTION A-A)

SCHEMA FORATURA CIRCUITO, SPESSORE 1.6 ± 0.2
(PCB HOLE PATTERN THICKNESS 1.6 ± 0.2)



PBT CARIC. VETRO (PBT G.F. FILLED)	282526-5
BIANCO (WHITE)	NUMERO (PART NUMBER)
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY
DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED	RELEASE FOR PUBLICATION	19
© COPYRIGHT 1974 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING	TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)
± 0.3	ANGOLI (ANGLES)	RANGO FILO (WIRE RANGE)
± 2°	SCALA (SCALE)	2:1

AMP AMP ITALIA S.p.A.
Corso F.lli Cervi, 15
COLLEGNO (TORINO)

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) 070 Sr. MULTILOCK* Conn.
CAP HOUSING ASS'Y 20 POSITION
VERTICAL TYPE

LOC. SIZE	NUMERO (DWG NO.)	REV.	FOGLIO (SHEET)
I A3	C-282526	C	1 DI (OF) 4

1) BLOCCHETTO ADATTO PER CONTROPARTI P/N 174952-1 E 282369-1 (20 VIE)
(HOUSING SUITABLE FOR PLUG 20 POSITION P/N 174952-1 AND P/N 282369-1).

2) QUOTE MISURATE TRA I PIANI -X- E -Y-.
(DIMENSIONS MUST BE KEPT BETWEEN -X- AND -Y-).

3) TAB IN OTTONE STAGNATO.
(TAB: BRASS TIN PLATED).

4) FORO PER VITE AUTOFILETTANTE M3, DA APPLICARE PRIMA DELLA
STAGNATURA AD ONDA.
(HOLE FOR TAPPING SCREW M3, BEFORE SOLDER OPERATION)

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. DATA (OR DATE)
C	REVISED FOR ET00-0025-04	M.P. 23-1 94
A2	REVISED FOR ET00-0352-97	M.P. 29-7 97
A1	RELEASED WITH ET00-0072-97	M.P. 27-2 97
A	FIRST ISSUE WITH ET00-0273-96	M.P. 7-6 96


SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)

SCHEMA FORATURA CIRCUITO, SPESSORE 1.6 ± 0.2
(PCB HOLE PATTERN THICKNESS 1.6 ± 0.2)

SEZIONE A-A
(SECTION A-A)



BLU (BLUE)	PBT CARIC. VETRO (PBT G.F. FILLED)	282526-7
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY	DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO
-------------------------------------	---

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED	RELEASE FOR PUBLICATION	19
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)
± 0.3		
ANGOLI (ANGLES)		
± 2°		
DIS. - (COR.)		
CONT. - (CHK)		
APP. - (APP.)		

DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	070 Sr. MULTILOCK* Conn. CAP HOUSING ASS'Y 20 POSITION VERTICAL TYPE
LOC. SIZE (LOC. NO.)	I A3
NUMERO (DWG NO.)	C-282526
REV.	C
FOGLIO (SHEET)	3 OF 4

DATARIO
(DATA CODE)

1) BLOCCHETTO ADATTO PER CONTROPARTE P/N 282369-2 (20 VIE)
(HOUSING SUITABLE FOR PLUG 20 POSITION P/N 282369-2).

2) QUOTE MISURATE TRA PIANI -X- E -Y-.
(DIMENSIONS MUST BE KEPT BETWEEN -X- AND -Y-).

3) TAB IN OTTONE STAGNATO.
(TAB: BRASS TIN PLATED).

4) FORO PER VITE AUTOFILETTANTE M3, DA APPLICARE PRIMA DELLA
STAGNATURA AD ONDA.
(HOLE FOR TAPPING SCREW M3, BEFORE SOLDER OPERATION)

SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)

SCHEMA FORATURA CIRCUITO, SPESSORE 1.6 ± 0.2
(PCB HOLE PATTERN THICKNESS 1.6 ± 0.2)

SEZIONE A-A
(SECTION A-A)

MARCHIO DI FABBRICA
(AMP TRADE MARK)

NO. IMPRONTA STAMPO
(MOULD CAVITY
IDENTIF. NO.)

NUM. DI CAVITA'
(CIRCUIT IDENTIF. NO.)

$\phi 1.0^{+0.1}_{-0}$
N. 20 FORI
(NO. 20 HOLES)

	PBT CARIC. VETRO (PBT G.F. FILLED)	
GRIGIO (GREY)		282526-8
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)

CUSTOMER DWG.
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED	RELEASE FOR PUBLICATION	19
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)
		SCALA (SCALE)

± 0.3

ANGOLI
(ANGLES)

$\pm 2^\circ$

DIS.
(OR.)

CONT.
(CHK)

APP.
(APP.)

AMP AMP ITALIA S.p.A.
Corso F.lli Cervi, 15
COLLENO (TORINO)

DESCRIZIONE
(DESCRIPTION) 070 Sr. MULTILOCK* Conn.
CAP HOUSING ASS'Y 20 POSITION
VERTICAL TYPE

LOC.	SIZE	NUMERO (DWG NO)	REV.	FOGLIO (SHEET)
I	A3	C-282526	C	4 DI 4 (OF)

VEDERE FOGLIO 1 DI 4

REV. REVISIONI
(REVISION RECORD)

DIS. DATA
(OR) (DATE)

CODICE FORNITORE "A 047"
(SUPPLIER CODE "A 047")

DATARIO
(DATA CODE)

1) BLOCCHETTO ADATTO PER CONTROPARTE P/N 282369-2 (20 VIE)
(HOUSING SUITABLE FOR PLUG 20 POSITION P/N 282369-2).

2) QUOTE MISURATE TRA I PIANI -X- E -Y-.
(DIMENSIONS MUST BE KEPT BETWEEN -X- AND -Y-).

3) TAB IN OTTONE STAGNATO.
(TAB: BRASS TIN PLATED).

4) FORO PER VITE AUTOFILETTANTE M3, DA APPLICARE PRIMA DELLA
STAGNATURA AD ONDA.
(HOLE FOR TAPPING SCREW M3, BEFORE SOLDER OPERATION)

$\phi 0.4$ (M)
(TYP x 20)