



### Hauptauswahl

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktbereich              | Harmony XVB Universal |
| Produkt oder Komponententyp | Anzeigeleiste         |
| Typ der Anzeigeeinheit      | Beleuchtete Einheit   |
| Signaltyp                   | Stetig                |
| Montagedurchmesser          | 70 mm                 |
| Komponentenname             | XVBC                  |
| Material                    | Polycarbonat          |
| Lichtquelle                 | Gelb integrierte LED  |
| Lampentyp                   | Geschützte LED        |
| Nennversorgungsspannung Us  | 24 V AC/DC            |

### Zusätzliche Auswahl

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baugruppenart                | Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen                             |
| Anschlüsse - Klemmen         | Klemmen mit Schraubklemmung : <= 1 x 1.5 mm² mit Kabelende |
| Nennisolationsspannung Ui    | 250 V gemäß IEC 60947-1                                    |
| Nennspannungsgrenze          | 0.85...1.1 Un gemäß IEC 60947-5-1                          |
| Leistungsaufnahme            | < 47 mA AC/DC                                              |
| Nenn-Impulsstehspannung Uimp | 4 kV gemäß IEC 60947-1                                     |
| Produktgewicht               | 0,15 kg                                                    |

### Umgebung

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschmutzungsgrad          | 2                                                                                     |
| Produktzertifizierungen     | CCC<br>CSA C22-2 No 14<br>GOST<br>UL 508                                              |
| Standards                   | EN/IEC 60947-5-1                                                                      |
| Schutzbehandlung            | TC                                                                                    |
| Umgebungstemp. für Lagerung | -40...70 °C                                                                           |
| Umgebungstemp. für Betrieb  | -25...50 °C                                                                           |
| Schutzart gegen Stromschlag | Klasse I auf Tragrohr gemäß IEC 61140<br>Klasse II auf Grundgerät gemäß IEC 61140     |
| IP-Schutzart                | IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 gemäß IEC 60529<br>IP66 auf Grundgerät gemäß IEC 60529 |
| NEMA-Schutzart              | NEMA 4X Innenraum gemäß UL 508                                                        |
| RoHS EUR-Konformitätsdatum  | 0730                                                                                  |
| RoHS EUR status             | Kompatibel                                                                            |