

## Grundleiste - MSTB 2,5/22-GF-5,08 - 1898813

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 22, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50            |
| GTIN               | 4017918422684 |

### Technische Daten

#### Maße

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Rastermaß           | 5,08 mm   |
| Maß a               | 106,68 mm |
| Stiftabmessungen    | 1 x 1 mm  |
| Bohrlochdurchmesser | 1,4 mm    |

#### Allgemein

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Artikelfamilie                 | MSTB 2,5/..-GF |
| Isolierstoffgruppe             | IIIa           |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 4 kV           |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 4 kV           |
| Bemessungsstoßspannung (II/2)  | 4 kV           |
| Bemessungsspannung (III/3)     | 250 V          |
| Bemessungsspannung (III/2)     | 320 V          |
| Bemessungsspannung (II/2)      | 400 V          |
| Anschluss gemäß Norm           | EN-VDE         |
| Nennstrom $I_N$                | 12 A           |
| Belastungsstrom maximal        | 12 A           |
| Isolierstoff                   | PBT            |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0             |
| Farbe                          | grün           |
| Polzahl                        | 22             |

### Klassifikationen

eCl@ss

# Grundleiste - MSTB 2,5/22-GF-5,08 - 1898813

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |



### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |

## Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GL / IECCE CB Scheme / GOST / CSA / CCA / GOST / cULus Recognized /

### Approbationsdetails



# Grundleiste - MSTB 2,5/22-GF-5,08 - 1898813

## Approbationen

GL

IECEE CB Scheme 

GOST 

|  |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Usegroups                                                                         | B     | D     |
| Nennspannung UN                                                                   | 300 V | 300 V |
| Nennstrom IN                                                                      | 15 A  | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                     |       |       |

| CCA             |       |
|-----------------|-------|
| Nennspannung UN | 250 V |
| Nennstrom IN    | 12 A  |
| mm²/AWG/kcmil   |       |



cULus Recognized  US

## Zubehör

### Blindstopfen

MSTB-BL - 1755477



## Grundleiste - MSTB 2,5/22-GF-5,08 - 1898813

### Zubehör

#### Klemmenmarker beschriftet

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



---

#### Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



---

#### Klemmenmarker unbeschriftet

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



---

#### Bezeichnungsstift

B-STIFT - 1051993



## Grundleiste - MSTB 2,5/22-GF-5,08 - 1898813

### Zubehör

SK 5,08/3,8:SO - 0805085



---

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>