


Zubehör für 72.01 und 72.11



072.11

Sensor zur Erkennung von Kondensat unter Öl, einer Leckage oder einer Fussboden-Überflutung.			072.11
Technische Daten			
Elektroden Material		Edelstahl (AISI 316L)	
Anschlusstechnik			
Max Drehmoment	Nm	0,8	
Max. Anschlussquerschnitt		eindrätig	mehrdrätig
	mm²	1 x 6 / 2 x 6	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 10 / 2 x 10	1 x 10 / 2 x 12
Abisolierungslänge	mm	9	
Weitere Daten			
Abstand zwischen Sonde und Befestigungsebene mm		1	
Max. Schraubengewinde zur Befestigung		M5	
Max. Kabel-Durchmesser	mm	10	
Max. Länge der Leitung zwischen Sonde und Relais m		200 (bei einer Kapazität von 100 nF/km)	
Max. Flüssigkeitstemperatur	°C	+100	



Beim Einsatz zur Überflutungswarnung ist der Sensor an B1-B3 des Niveau-Überwachungs-Relais 72.01/72.11.8.240.0000 anzuschliessen und die Funktion E oder ES zu wählen. Beim Typ 72.11.8.240.0000 muss Z1-Z2 gebrückt sein.

Zur Kondensat- oder Leckage-Überwachung ist der Sensor an B1-B3 des Typs 72.01.8.024.0002 (24 V AC) oder des Typs 72.01.8.240.0002 (240 V AC) mit der Empfindlichkeit (5...450) kOhm anzuschliessen und die Funktion ES zu wählen.

Anschlussbild

