




Heißluftgebläse

Hot Air Fans



Typ/type: R2K 150-AC
Motor/motor: M2K 042-BI



Typ/Type	Motor/motor	a	b	c	d	e
R2E 180-AH	M2E 068-DF	33,3	15	16	---	180
R2D 225-AG	M2D 068-EC	63	40	30	168	225

Technische Daten sind mit 230 V 50 Hz, freiblasend ermittelt
Technical data determined at 230 V 50 Hz, free blowing

Typ Type	Spannung Voltage V	Frequenz Frequency Hz	Luftfördermenge Air volume m ³ /h	Drehzahl Speed min ⁻¹	Leistungsaufn. Power input W	Stromaufnahme Current A	Kondensator Capacitor µF / VDB	Abmessung L _g Dimension L _g mm	Abmessung L ₁ Dimension L ₁ mm	Gewicht ca. Approx. weight kg
R2K 150-AC01-15	230	50	200	2000	32	0,27	---	98,5	19,0	0,9
R2E 180-AH05-06	230	50 60	480 520	2600 2850	115 155	0,51 0,68	3 / 400	138,8	34,5	3,1
R2D 225-AG02-10	230 400	50 60	1265 1395	2700 3000	165 250	0,29 0,39	---	230,5	97,5	4,0

Drehrichtung:
Direction of rotation:

Kabellänge:
Cable length:

Ausführung:
Design:

Lagerung:
Bearing:

Zulassungen:
Approvals:

Elektrischer Anschluß:
Connecting leads:


Rechtsdrehend auf Heißlufttrad
gesehen
(Typ R2E 180 linksdrehend)

R2K 150 - Flachstecker 6,3 x 0,8
R2E 180 - Klemmleisten
R2D 225

Heißlufttrad aus Edelstahl

Kugellager

CE
R2K 150-AC01-15: VDE in 220 V



R2E 180-AH


Clockwise, seen on impeller
(Type R2E 180 counterclockwise)

R2K 150 - Faston terminal 6.3 x 0.8
R2E 180 - Terminal Strip
R2D 225

Impeller of stainless steel

Ball bearings

CE
R2K 150-AC01-15: VDE in 220 V



R2D 225-AG

