

Stand vom 2012-02-25

Produkttyp-Bezeichnung**LOGO! CSM 12/24**

LOGO! CSM 12/24 COMPACT
 SWITCH MODUL ANSCHLUSS AN
 LOGO! (..0BA7) UND BIS ZU 3
 WEITERER TEILNEHMER AN IND.
 ETHERNET MIT 10/100 MBIT/S
 UNMANAGED SWITCH, 4 RJ45
 PORTS, 1XFRONTPORT ZUR
 DIAGNOSE DC 12/24V
 SPANNUNGSVERSORGUNG LED
 DIAGNOSE, LOGO! AUFBAU

Übertragungsrate

Übertragungsrate / 1	10 Mbit/s
Übertragungsrate / 2	100 Mbit/s

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse / für
 Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal 4

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

- für Netzkomponenten bzw. Endgeräte 4
- für Spannungsversorgung 1

Ausführung elektrischer Anschluss

- für Netzkomponenten bzw. Endgeräte RJ45-Port / 1 Anschluss an Vorderseite der Baugruppe
- für Spannungsversorgung 3-poliger Klemmenblock

Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung

Art der Spannung / der Versorgungsspannung DC 12/24 V

Versorgungsspannung / extern	24 V
• minimal	10,2 V
• maximal	30,2 V

Produktbestandteil / Absicherung am Versorgungseingang Ja

aufgenommener Strom / maximal 0,15 A

Verlustwirkleistung / bei 24 V / bei DC 1,5 W

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 0...55 °C

• während Transport	-40...+70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal	90 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Bauform	LOGO! Baugruppe
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	55 mm
Nettogewicht	0,14 kg
Art der Befestigung	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
• Wand-Montage	Ja
• S7-300-Profilschienenmontage	Nein
Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein	
Produktfunktion / Switch-managed	Nein
Norm	
• für EMV / von FM	i.V.
• für Sicherheit / von CSA und UL	i.V.
Eignungsnachweis	
• CE-Kennzeichnung	Ja
• C-Tick	Ja
letzte Änderung:	15.02.2012