




Art.-Nr.	Länge [m]	Bedruckung
1408106	2,0	Art.-Nr. 1408106 2,0m 35T 7x2x0,14+1x3x0,14 KW / JJ
1430297	3,0	Art.-Nr. 1430297 3,0m 35T 7x2x0,14+1x3x0,14 KW / JJ
1430307	5,0	Art.-Nr. 1430307 5,0m 35T 7x2x0,14+1x3x0,14 KW / JJ
1430310	10,0	Art.-Nr. 1430310 10,0m 35T 7x2x0,14+1x3x0,14 KW / JJ

Kabellänge		Toleranz
über	bis	
	1m	±15mm
1m	9m	±45mm
9m	18m	±70mm
18m		±110mm

Mechanische Daten / Elektrische Daten (in Anlehnung an IEC 61076-2-101)

Polzahl / Codierung	17 / A	Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt	1,5 A Tu = 40 °C	Überspannungskategorie	II nach DIN EN 60664-1
Kontaktanschlußart	Piercecon	Bemessungsspannung	30 V	Aufstellhöhe	bis 2000 m
Kontakt-Ø	0,6mm	Bemessungsstoßspannung	0,8 kV	Durchgangswiderstand	<5 mΩ
Temperaturbereich	-25 °C / +85 °C	Verschmutzungsgrad	3 nach DIN EN 60664-1		
Schutzart	IP68	Material			
Steckzyklen	>100	Gehäuse	GD-Zn/Ni	Kontakte	CuZn/Au
Anschlußart	-	Kontaktträger/ISO	PA 66	Dichtungen	-

		Datum		Name		Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - c		Technische Änderungen vorbehalten		Maßstab: 1:1
		Bearb.	12.10.07	Michel						
4	2012-07-27	1,5m Variante aus Datenblatt entfernt / 2,0m Variante hinzu			Thumm			Dok-Nr.:	00476476	
3	2009-11-16	04/11/09-1 Aufdruck an Polzahl angepasst			Bengel			Artikelbezeichnung:	SAC-17P- Länge-35T/FS SH SC0	
2	27.03.09	gem. Änderungsantrag 05/12/08-3			Jockovic			Artikel-Nr.:	siehe Tabelle	
1	14.11.08	13/11/08-2 12x0,14 in 6x2x0,14 geändert			Scheremet			Zeichnungs-Nr.:	KC-08048EPB1XXX	Blatt: 1 von: 1
Index	Datum	Änderung			Name	Geprüft	Name			