

LED-Symbol-Leuchte Blendenkopf Pfeil SKIU10x2x

LED-Symbol-Leuchte mit ultraheller LED für Snap-in Befestigung. Flacher, oberflächen-matter Blendenkopf in Pfeil-Form. Sehr guter Ein/Aus Kontrast.
Geeignet für Plattenstärken ab 1,5 mm.
Einweg-Gleichrichtung.

LED Symbol Indicator Arrow lens head SKIU10x2x

*LED symbol indicator with ultra bright LED for snap-in mounting. Flat arrow-shaped lens head with matt surface.
A very good on-off contrast.
Suitable for panel thicknesses from 1,5 mm.
Half-wave rectification.*



Spezifikation

Gehäuse: Farbige transparent mit Snap-in Befestigung
Einbau-Öffnung: Ø10+0,2 mm
Schutzart: IP40
Anschluss: Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Löttemperatur: 260°/5 Sek.
Betriebsspannung: 12/14V DC (AC)
24/28V DC (AC)
130V AC
230V AC

Specification

*Housing: Colored transparent with snap-in mounting
Mounting-hole: Ø10+0,2mm
Protection class: IP40
Connection: Tab terminal 2,8 x 0,8 mm
Soldering temperature: 260°/5 sec.
Operating voltage: 12/14V DC (AC)
24/28V DC (AC)
130V AC
230V AC*

Materialien		Material	
Teil	Material	Part	Material
Gehäuse	Polycarbonat farbig transparent	Housing	Polycarbonate colored transparent
Isolierteil	Polycarbonat	Insulating part	Polycarbonate
Anschluss	Flachstecker 2,8x0,8mm Messing blank	Connection	Tab terminal 2,8x0,8mm brass bright
Betriebstemperatur	-30°C/+75°C	Operation Temperature	-30°C/+75°C
Lagertemperatur	-40°C/+100°C	Storage Temperature	-40°C/+100°C

Optionen

- Einbau anderer LED Typen gleicher Bauform auf Anfrage möglich
- Verschiedene Blendenformen
- Auch in Sonderspannungen lieferbar

Options

- Mounting of other LED types in the same size on request
- Other lens head forms available
- Also available in special voltages

Artikel/ Part		Artikel-Text			Part-Text			
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
SKIU10028		LED Symbol-Leuchte Pfeil ROT 230V AC			LED Symbol Indicator arrow RED 230V AC			
230 V	 red rot	10.000 mcd/ @ 20,000 mA	15°	lm cd/m²		2,5 mA	600 mW	60000 h
SKIU10127		LED Symbol-Leuchte Pfeil GELB 130V AC			LED Symbol Indicator arrow YELLOW 130V AC			
130 V	 yellow gelb	10.000 mcd/ @ 20,000 mA	15°	lm cd/m²		2,5 mA	300 mW	60000 h
SKIU10128		LED Symbol-Leuchte Pfeil GELB 230V AC			LED Symbol Indicator arrow YELLOW 230V AC			
230 V	 yellow gelb	10.000 mcd/ @ 20,000 mA	15°	lm cd/m²		2,5 mA	600 mW	60000 h
SKIU10424		LED Symbol-Leuchte Pfeil BLAU 24/28V DC(AC)			LED Symbol Indicator arrow BLUE 24/28V DC(AC)			
24 V	 blue blau	6.020 mcd/ @ 20,000 mA	30°	lm cd/m²		15 mA	360 mW	60000 h
SKIU10428		LED Symbol-Leuchte Pfeil BLAU 230V AC			LED Symbol Indicator arrow BLUE 230V AC			
230 V	 blue blau	6.020 mcd/ @ 20,000 mA	30°	lm cd/m²		2,5 mA	600 mW	60000 h
SKIU10624		LED Symbol-Leuchte Pfeil WEISS 24/28V DC(AC)			LED Symbol Indicator arrow WHITE 24/28V DC(AC)			
24 V	 white weiss	2.320 mcd/ @ 20,000 mA	65°	lm cd/m²		15 mA	360 mW	60000 h
SKIU10628		LED Symbol-Leuchte Pfeil WEISS 230V AC			LED Symbol Indicator arrow WHITE 230V AC			
230 V	 white weiss	2.320 mcd/ @ 20,000 mA	65°	lm cd/m²		2,5 mA	600 mW	60000 h
SKIU10722		LED Symbol-Leuchte Pfeil GRÜN 12/14V DC(AC)			LED Symbol Indicator arrow GREEN 12/14V DC(AC)			
12 V	 green grün	12.000 mcd/ @ 20,000 mA	30°	lm cd/m²		14 mA	168 mW	60000 h
SKIU10724		LED Symbol-Leuchte Pfeil GRÜN 24/28V DC(AC)			LED Symbol Indicator arrow GREEN 24/28V DC(AC)			
24 V	 green grün	12.000 mcd/ @ 20,000 mA	30°	lm cd/m²		15 mA	360 mW	60000 h
SKIU10728		LED Symbol-Leuchte Pfeil GRÜN 230V AC			LED Symbol Indicator arrow GREEN 230V AC			
230 V	 green grün	12.000 mcd/ @ 20,000 mA	30°	lm cd/m²		2,5 mA	600 mW	60000 h

FPI

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Specifications are subject to change without notice.

Helligkeitswerte sofern nicht anders angegeben gemessen nach IEC127.

The technical data are typical figures.

Photometry according to IEC127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

*We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document*