

248-708 To 745

499-470 To 493




GOULD


Fusibles cilíndricos industriales
de alto poder de corte

Cartouches fusibles cylindriques industrielles
à haut pouvoir de coupure (HPC)

Industrial cylindrical fuse-links
with high rupturing capacity (HRC)



Clase Classe Class	Tamaño Taille Size	In (A)	Art. N.º		Tension Tension Voltage (V)	Poder de corte Pouvoir de coupure Breaking capacity (A)	Caja/un Condit/un Packing			
Indicador • Voyant • Indicator										
Sin • Sans • Without Con • Avec • With										
 15037	831 (8 x 31)	0,5	15009	15209	400	20 000	10/100			
		1	15011	15211						
		2	15013	15213						
		4	15019	15219						
		6	15023	15223						
		8	15027	15227						
		10	15031	15231						
		12	15033	15233						
		16	15035	15235						
		20	15037	15237						
		25	15039	15239						
		0,5	16009					500	120 000	10/100
		1	16011							
2	16013	16213								
4	16019	16219								
6	16023	16223								
8	16027	16227								
10	16031	16231								
12	16033	16233								
16	16035	16235								
20	16037	16237								
25	16039	16239								
32	16043	16243								
 7039	C-40 (14 x 51)	1	17011		660	80 000	10/50			
		2	17013	17213						
		4	17019	17219						
		6	17023	17223						
		8	17027	17227						
		10	17031	17231						
		12	17033	17233						
		16	17035	17235						
		20	17037	17237						
		25	17039	17239						
		32	17043	17243				500	120 000	
		40	17047	17247						
		50	17051	17251				400		
2	18013		660	80 000		10/50				
 18059	C-80 (22 x 58)	4					18019	18219		
		6					18023	18223		
		8					18027	18227		
		10					18031	18231		
		12					18033	18233		
		16					18035	18235		
		20					18037	18237		
		25					18039	18239		
		32					18043	18243		
		40					18047	18247		
		50					18051	18251		
		63					18055	18255		
		80	18059	18259						
 19000	8 x 31 10 x 38 14 x 51 22 x 58	100	18063	18263	500 400	120.000	10/100 10/50 10/50 10/50			
		125	18065	18265						
			19000							
			19100							



- 1 Cuerpo cerámico • Corps ceramique • Ceramic body
- 2 Arena • Sable • Sand
- 3 Contacto indicador • Contact indicateur • Indicator contact
- 4 Contacto inferior • Contact inférieur • Lower contact
- 5 Anillo contacto • Anneau de contact • Contact ring
- 6 Elemento de fusión • Element de fusion • Melting element
- 7 Indicador de fusión • Voyant • Indicator

La calidad de los fusibles **GOULD** esta garantizada por

- El elemento fusible, de cobre plateado, con especial diseño y troquelado, resiste al envejecimiento y corrosión, garantiza una buena refrigeración y controla la propagación del arco en el interior del fusible
- Los contactos exteriores, con baño de plata, evitan la corrosión y optimizan el contacto con la base portafusible
- Los contactos interiores permiten la soldadura con el elemento fusible, produciendo un bajo consumo
- La arena, de cuarzo, de grano homogéneo, permite una buena refrigeración, así como el adecuado escape de los gases
- El montaje de los fusibles, completamente automático, permite una mínima dispersión en sus características eléctricas
- Su cuerpo cerámico de elevada resistencia al choque térmico y a la presión interna permite soportar las críticas condiciones en el caso de cortocircuitos

La qualité des cartouches fusibles **GOULD** est garantie par

- L'élément fusible, de cuivre argenté et de forme spéciale, résiste au vieillissement et à la corrosion. Il assure un bon refroidissement et un bon contrôle de la diffusion de l'arc à l'intérieur de la cartouche fusible
- Les contacts intérieurs argentés, résistent à la corrosion et améliorent les contacts avec la base porte-fusible
- Les contacts extérieurs permettent la soudure de l'élément fusible, ce qui entraîne une faible consommation
- Le sable de quartz de grains uniformes permet un bon refroidissement et une fuite appropriée des gaz
- L'assemblage des fusibles, entièrement automatisé, assure une dispersion minimale de leurs caractéristiques électriques
- Leur corps ceramique a une très haute résistance au choc thermique et à la pression interne et permet de supporter les dures conditions en cas de court-circuit

The quality of **GOULD** fuses is assured by the following

- A silvered copper fuse element specially designed and stamped, age and corrosion resistant, guaranteeing suitable refrigeration and controlling the fuse internal arc diffusion
- The external contacts are silver coated to avoid corrosion and improve contact with the fuse base
- The internal contacts allow welding with the melting element, so that a low consumption is produced
- Homogenous grain of quartz sand provides good cooling and suitable gas outlet
- The ceramic body of the fuse is highly resistant to thermal shock and internal pressure, enabling it to withstand the critical conditions arising in the event of a short circuit

Normas:

CEI 269 - 2 - 1
NFC 60 200, 63 210, 63 211
UNE 21 103

Normes:

CEI 269 - 2 - 1
NFC 60 200, 63 210, 63 211
UNE 21 103

Standards:

IEC 269 - 2 - 1
NFC 60 200, 63 210, 63 211
UNE 21 103

Homologaciones:

Lloyd's Register of Shipping
Bureau Veritas

Homologations:


Lloyd's Register of Shipping
Bureau Veritas

Approvals:


Lloyd's Register of Shipping
Bureau Veritas

Clase
Classe
Class

Características t-I Caractéristiques t-I t-I characteristics





Clase
Classe
Class



Características de limitación
Caractéristiques de limitation
Cut-off characteristics

Características I^2t - Selectividad
Caractéristiques I^2t - Sélectivité
 I^2t characteristics - Discrimination



Clase
Classe
Class

Potencia disipada

En la tabla adjunta se observan los valores alcanzados por los fusibles  a su intensidad nominal

Puissance dissipée

Tableau indiquant les valeurs atteintes par les cartouches  sous son courant nominal

Power loss

Table showing the values reached by  fuse-links at their rated current

In	Tamaño	Taille	Size
	10 x 38	14 x 51	22 x 58
1 A	0,27 W		
2 A	0,4 W	0,5 W	
4 A	0,60 W	0,7 W	0,9 W
6 A	0,85 W	1,0 W	1,3 W
8 A	1,0 W	1,3 W	1,45 W
10 A	1,2 W	1,5 W	1,85 W
12 A	1,4 W	1,7 W	2,2 W
16 A	1,6 W	2,0 W	2,3 W
20 A	1,9 W	2,3 W	2,65 W
25 A	2,3 W	2,7 W	3,1 W
32 A	2,9 W	3,3 W	3,85 W
40 A		4 W	4,8 W
50 A		4,5 W	5,3 W
63 A			6,5 W
80 A			8 W
100 A			9 W
125 A			12,5 W

Estos valores son muy inferiores a los permitidos por la normas
Ces valeurs son tres inferieures a celles permises par les normes
These values are much lower than those allowed by the standars.

IEC 269-2	10 x 38	14 x 51	22 x 58
NFC 63 210	25 A	40 A	100 A
UNE 21 103	3 W	5 W	9,5 W

Temperatura • Température • Temperature

Aumentos de temperatura alcanzados por los fusibles  a su In, medidas en su contacto superior

Augmentations de temperature atteintes par les cartouches  a leur In, mesurées sur son contact superieur

Temperature increase reached by the  fuse-links at their In, measured on their upper contact

