

**RAFIX 22 QR - Drucktaster nicht beleuchtbar, flache Blende,  
 Bund rund, Frontring Kunststoff, tastend  
 1.30.240.101/0607**



#### Approbationen

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| ENEC          | IEC 61058                                   |
| CURUS         | UL 508,C22.2 No. 14-M91                     |
| ABS           | 2004 Steel Vessel Rules                     |
| B-Veritas     | Rules for the Classification of Steel Ships |
| DNV           | Classification of Ships....Rules            |
| Lloyds        | Marine, offshore and industrial use         |
| German_Lloyds | German Lloyds Baumusterprüfung              |

#### Allgemein

|                |               |
|----------------|---------------|
| Blendenform    | flache Blende |
| Blendenfarbe   | opak blau     |
| Frontringfarbe | schiefergrau  |
| Bundform       | rund          |

#### Einbaumaße

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Bundmaß                                  | ø 29,8 mm |
| Bauhöhe                                  | 9,4 mm    |
| Einbautiefe mit Schaltelement ohne Kabel | 56,4 mm   |
| Einbauöffnung                            | ø 22,3 mm |

#### Mechanischer Aufbau

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Befestigung     | Gewinding |
| Kontaktfunktion | tastend   |
| Beleuchtung     | nein      |

#### Mechanische Kennwerte

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Betätigungsweg          | 4 mm                      |
| Betätigungskraft max.   | ca. 5 N pro Schaltelement |
| Anschlagfestigkeit min. | 100 N                     |

#### Sonstige Angaben

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Lebensdauer (Schaltzyklen) | 1.000.000 tastend / 500.000 rastend Zyklus |
| Schutzart frontseitig      | IP65                                       |
| Arbeitstemperatur min.     | -25 °C                                     |
| Arbeitstemperatur max.     | +70 °C                                     |
| Lagertemperatur min.       | -40 °C                                     |
| Lagertemperatur max.       | +80 °C                                     |
| Umweltbeständigkeit        | nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78      |

08.02.2012

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

