


LOC	DIST	REVISIONS							
J	-	P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
			B	REDRAWN W/O CHANGE		FJ00-1963-98	15OCT98	TS	KB

-1:本図
-1:AS SHOWN



基板穴あけ寸法

PC BOARD HOLE DIMENSION

- △ 半田付性
下記条件で半田が浸漬面積の75%以上付着のこと
浸漬長さ: 3.2
フラックス: ロジン7~10%含有メタノール液
半田温度: 230±5°C
半田浸漬時間: 3±0.5秒

- △ SOLDERABILITY
SOLDERABILITY 75% MIN WITH FOLLOWING CONDITION
IMMERSION DEPTH: 3.2
FLUX: METHANOL CONTAINING ROSIN 7~10%
SOLDER TEMPERATURE: 230±5°C
IMMERSION DURATION: 3±0.5 SECONDS

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

DIMENSIONS: 単位: 概 mm		DWN T. SHINOHARA 15OCT98 CHK K. BETSUI 15OCT98 APVD K. BETSUI 15OCT98		WIRE RANGE 絶合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 = ± 0.4 0 PLC ± 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.01 3 PLC ±0.001 4 PLC ±0.0001 ANGLES ±1°00'		PRODUCT SPEC 製品規格 NONE		MATERIAL 材料 BRASS 黄銅 0.8t		FINISH 仕上 PRE-TIN 錫めっき	
		APPLICATION SPEC 取付適用規格		NAME 名称 250 SERIES P.C.B TAB(POSITIVE LOCK TAB) 250シリーズ P.C.B タブ(ポジティブロック リセ)			
WEIGHT 0.043g		CUSTOMER DRAWING		SIZE 寸法 A4	CAGE CODE 番 00779	DRAWING NO 番 C-170267	RESTRICTED TO
SCALE 5:1				SHEET 1	OF 1	REV B	