

1. Presentation of the product

Produktbeschreibung

Présentation du produit

Presentazione del prodotto

Presentación de el producto



2. CE directives and standards applied

Angewandte Normen und Richtlinien CE

Normes et directives CE appliquées

Norme e direttive CE applicate

Normas y directivas CE aplicadas

Safety Standard Sicherheit-Norm Norme de sécurité Norma di sicurezza Norma de seguridad	EN61558
---	---------

EMC Standard EMV-Norm Norme CEM Norme EMC Norma EMC	EN55022/B EN61000-4
---	----------------------------

CE European Directives Europäische Verordnungen (CE) Directives Européennes CE Direttive Europee CE Directivas Europeas CE	 2006/95/ECC 89/336
--	--

3. Constructing and using characteristics of the product

Gebrauchs- und Anwendungseigenschaften

Caractéristiques constructives et d'utilisation du produit

Caratteristiche costruttive e d'utilizzo del prodotto

Características de construcción y de utilización de el producto

4. Main electrical characteristics

Allgemeine elektrische Eigenschaften

Caractéristiques électriques principales


Caratteristiche elettriche principali

Características eléctricas principales

Insulation Class Isolationsklasse Classe d'isolement Classe d'isolamento Grado de aislamiento	
Degree of protection Schutzgrad Degré de protection Grado di protezione Grado de protección	IP 00
Service condition Betriebsbedingungen Service de fonctionnement Servizio di funzionamento Servicio de funcionamiento	Continuous
MTBF (MIL HDBK217) MTBF (MIL HDBK217) MTBF moyen selon MIL HDBK217 MTBF medio secondo MIL HDBK217 MTBF (MIL HDBK217)	~ 250'000 h
Service condition Betriebstemperatur Température d'utilisation Temperatura d'utilizzo Temperatura de funcionamiento	-20°C / + 50°C
Relative humidity Relative Feuchtigkeit (ohne Betauung) Humidité relative sans condensation Umidità relativa senza condensa Humedad relativa	5 % ÷ 90 %

Nominal input voltage Eingangsnennspannung Tension nominale d'entrée Tensione nominale d'ingresso Tensión nominal de entrada	230 V ~ ± 10 %
Nominal frequency Nominale Frequenz Fréquence nominale Frequenza nominale Frecuencia nominal	48 - 63 Hz
Nominal output voltage Ausgangsnennspannung Tension nominale de sortie Tensione nominale d'uscita Tensión nominal de salida	24 V ~
Nominal output current Ausgangsnennstrom Courant nominal de sortie Corrente nominale d'uscita Corriente nominal de salida	0,75 A
Nominal power Nominale Leistung Puissance nominale Potenza nominale Potencia nominal	18 VA
Overload protection Überlastschutz Protection aux surcharges Protezione al sovraccarico Protección contra la sobrecarga	P T C

5. Dimensional characteristics of the product
 Mechanische Eigenschaften des Produktes
 Caractéristiques dimensionnelles du produit
 Caratteristiche dimensionali del prodotto
 Características dimensionales de el producto



Case: colour grey Gehäuse: Farbe grau Boîtier: couleur gris clair Scatola: colore grigio chiaro Caja: color grisio	RAL 7035
Input and output on terminal blocks Eingang und Ausgang auf Klemmen geführt Connexions bornier à vis Connessioni morsetti a vite Conexión por medio de clemas	✓
Net weight Netto Gewicht Poids net Peso netto Peso neto	0,38 Kg

1	Case 3M Gehäuse 3M (TE) Boîtier 3M (3 modules) Scatola 3M (3 moduli) Caja 3M (3 módulos)
2	Clamping spring Klemmriegel Ressort pour fixation sur rail-din Slitta di aggancio per guida din Carril de enganche
3	
4	Label Etikett Etiquette Etichetta Etiqueta
5	Screw for wall fixing (on request) Schraube zur Wandbefestigung (Auf Anfrage) Vis pour fixation murale (sur demande) Vite per fissaggio a parete (su richiesta) Tornillo para fijación a pared (sobre pedido)
6	Dowel (on request) Dübel (Auf Anfrage) Cheville (sur demande) Tassello (su richiesta) Clavija (sobre pedido)
7	
8	
9	Clamp cover (on request) Klemmenabdeckung (Auf Anfrage) Capôt cache borne (sur demande) Copri morsetto (su richiesta) Cubre clema (sobre pedido)
10	
11	

6. Other electrical characteristics

Weitere Elektrische Eigenschaften

Autres caractéristiques électriques

Altre caratteristiche elettriche

Altras características eléctricas

No-load voltage Leerlaufspannung Tension de sortie à vide Tensione d'uscita a vuoto Tensión de salida en vacío	27,9 V ~
Limitation current Ausgangsstrombegrenzung Courant de limitation Corrente di limitazione Corriente de limitación	
Short circuit current Kurzschlussstrom Courant de court-circuit Corrente di corto circuito Corriente de corto circuito	
Efficiency Wirkungsgrad Rendement Rendimento Rendimiento	
Power factor Leistungsfaktor Facteur de puissance Fattore di potenza Factor de potencia	
Minimum Load Mindestlast Charge mini requise Carico minimo richiesto Carga minimal solicitada	0 Ω
Operating - condition signaling Anzeige des Betriebszustandes Signalisation état de fonctionnement Segnalazioni stato di funzionamento Señalización de el estado de funcionamineto	

Output voltage precision Ausgangsspannungstoleranz Précision de la tension de sortie Precisione della tensione d'uscita Precisión de la tensión de salida	
Adjustable output voltage Ausgangsspannung einstellbar Tension de sortie réglable Tensione d'uscita regolabile Tensión de salida regulable	
Ripple Restwelligkeit Ondulation résiduelle Ondulazione residua (ripple) Ondulación o rizado residual	
Line and load regulation	
Overload protection Überlastschutz Protection contre les surcharges Protezione al sovraccarico Protección contra la sobrecarga	P T C
Short circuit protection Schlussschutz Protection contre les court-circuits Protezione al corto circuito Protección contra el corto circuito	P T C
Over voltage protection Überspannungsschutz Protections contre les surtensions de sortie Protezione alla sovvratensione in uscita Protección contra la sobretensión de salida	


7. Electrical Scheme

Elektrisches Schema

Schéma électrique

Schema elettrico

Esquema eléctrico



Comatec

TBD2

Trademarks registered – All rights reserved

All specifications are subject to change without notice

Technische Änderungen vorbehalten

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques technique sans préavis

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso

Nos permitimos de modificar las características técnicas sin preaviso

Comatec - Via Aldo Manna 98/M - 06132 Perugia - Italy

Tel: +39 0755288541 Fax: +39 0755287946 E-mail: informations@comatec.it

© ® Copyright - All rights reserved

Registered LOGOS / LABELS & PRODUCTS DESIGN