



3520

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-2,5-Stiftleiste:
Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Stiftleiste

Steckweise direkt, auf Leiterplattenrand, mit RAST-2,5-Führungsrahmen (erforderliches Zubehör):
Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen am Führungsrahmen

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3520

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 2.5 pin header:
Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the pin header

Direct connection, with printed circuit board edge, with RAST 2.5 guide frame (necessary accessory):
Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the guide frame

All drawings in view of mating direction (*)

3520

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.




Connexion indirecte, avec réglette à broches RAST 2,5 :
Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à broches

Connexion directe, avec le board d'une carte imprimée, avec cadre de guidage RAST 2,5 (accessoire nécessaire):
Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes au cadre de guidage


Tous dessins vus dans le sens d'enchâssement (*)

2

2-polig
2 poles
2 pôles

3520 02 K00



Kodierung/keying/codage: -

3520 02 K31



Kodierung/keying/codage: b

3


3-polig
3 poles
3 pôles

3520 03 K00



Kodierung/keying/codage: -

3520 03 K31



Kodierung/keying/codage: b

3520 03 K32



Kodierung/keying/codage: c

3520 03 K33


Kodierung/keying/codage: d

3520 03 K34


Kodierung/keying/codage: bd


3520 03 K35


Kodierung/keying/codage: ac

3


3-polig (Fortsetzung)
 3 poles (continued)
 3 pôles (suite)

3520 03 K37



Kodierung/keying/codage: ab

3520 03 K39




Kodierung/keying/codage: cd

4


4-polig
 4 poles
 4 pôles

3520 04 K00




Kodierung/keying/codage: –

3520 04 K30




Kodierung/keying/codage: bc

3520 04 K32




Kodierung/keying/codage: cd

3520 04 K34




Kodierung/keying/codage: ce

3520 04 K38




Kodierung/keying/codage: b

3520 04 K39




Kodierung/keying/codage: ab

3520 04 K43



Kodierung/keying/codage: de

3520 04 K51




Kodierung/keying/codage: abe

5


5-polig
 5 poles
 5 pôles

3520 05 K00




Kodierung/keying/codage: –

3520 05 K30




Kodierung/keying/codage: cd

3520 05 K45



Kodierung/keying/codage: abef


3520 05 K56




Kodierung/keying/codage: bce

6


6-polig
6 poles
6 pôles

3520 06 K00



Kodierung/keying/codage: –

3520 06 K30



Kodierung/keying/codage: df

3520 06 K35



Kodierung/keying/codage: d

3520 06 K40


Kodierung/keying/codage: cefg

3520 06 K41



Kodierung/keying/codage: g

3520 06 K50



Kodierung/keying/codage: bdeg

7


7-polig
7 poles
7 pôles

3520 07 K00



Kodierung/keying/codage: –

3520 07 K33



Kodierung/keying/codage: beg

3520 07 K39


Kodierung/keying/codage: abefgh

3520 07 K40



Kodierung/keying/codage: cdeh

3520 07 K64



Kodierung/keying/codage: bcfh

8


8-polig
8 poles
8 pôles

3520 08 K00


Kodierung/keying/codage: –

3520 08 K30



Kodierung/keying/codage: bcdhi

3520 08 K38



Kodierung/keying/codage: abcdghi

9


9-polig
9 poles
9 pôles

3520 09 K00


Kodierung/keying/codage: –

3520 09 K30


Kodierung/keying/codage: ij


3520 09 K33


Kodierung/keying/codage: bcdefgij

10


10-polig
 10 poles
 10 pôles

3520 10 K00




Kodierung/keying/codage: –

3520 10 K01




Kodierung/keying/codage: bcdij

3520 10 K04



Kodierung/keying/codage: bcdghi

3520 10 K06




Kodierung/keying/codage: hi

11

11-polig
 11 poles
 11 pôles

3520 11 K00




Kodierung/keying/codage: –

12


12-polig
 12 poles
 12 pôles

3520 12 K00



Kodierung/keying/codage: –

3520 12 K05




Kodierung/keying/codage: dgj

13

13-polig
 13 poles
 13 pôles

3520 13 K00




Kodierung/keying/codage: –

14

14-polig
 14 poles
 14 pôles

3520 14 K00




Kodierung/keying/codage: –

15


15-polig
 15 poles
 15 pôles

3520 15 K00



Kodierung/keying/codage: –

3520 15 K01




Kodierung/keying/codage: adgijnop

16

16-polig
 16 poles
 16 pôles

3520 16 K00




Kodierung/keying/codage: –

17

17-polig
 17 poles
 17 pôles

3520 17 K00




Kodierung/keying/codage: –

18

18-polig
 18 poles
 18 pôles

3520 18 K00




Kodierung/keying/codage: –

19


19-polig
 19 poles
 19 pôles

3520 19 K00



Kodierung/keying/codage: –

3520 19 K02




Kodierung/keying/codage: cdefghlmnqr

20

20-polig
 20 poles
 20 pôles

3520 20 K00



Kodierung/keying/codage: –