

**Connection**

to solid metal tube

IP68

metric

Verbinder

zu starrem Metall-Glattrohr

IP68

metrisch

**VNR-REM****PMAFIX****PMAFIX****application**

- in railway vehicle construction and other applications where metric metal tubes are to be connected with the flexible PMAFLEX system

material

- high-grade, specially formulated polyamide 6
- jubilee clip made of galvanised bright steel

characteristics

- very high impact resistance
- quick connection of solid metal tubes with flexible PMA conduits
- easy installation
- available with or without jubilee clip
- high conduit pull-out strength
- very good chemical properties
- free from halogens and cadmium
- fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)

ingress protection

IP68 on corrugated conduit side,
on tube side up to IP68 with sealant
(please see mounting indication)

compatible withPMAFLEX, PMAFLEX^{Pro}, PMA Smart Line**colour**

black, grey

Einsatzbereich

- im Schienenfahrzeugbau und anderen Anwendungen, wo metrische, glatte Metallrohre mit dem flexiblen PMAFLEX-System verbunden werden

Material

- hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6
- Schlauchbride aus Stahl glanzverzinkt

Eigenschaften

- hervorragende Schlagfestigkeit
- schnelle Verbindung von glatten Metallrohren zu flexiblen PMA-Wellrohren
- einfache Montage
- erhältlich mit oder ohne Schlauchbride
- hohe Wellrohr-Ausreisskräfte
- sehr gute chemische Eigenschaften
- halogen- und cadmiumfrei
- passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)

Dichtheit

IP68 wellrohrseitig,
glattrohrseitig bis IP68 mit Dichtmittel
(siehe Montagehinweis)

passend zuPMAFLEX, PMAFLEX^{Pro}, PMA Smart Line**Farbe**

schwarz, grau


order no.		fits to		dimensions in mm (nom.)				weight		packing unit
black without jubilee clip	black with jubilee clip	conduit size NW	metal tube metric	Ø ID	L	Ø D max.	T	kg/100 pcs		PU/pcs
Bestell-Nr.		passend zu		Dimensionen in mm (nom.)				Gewicht		Verp.-Einheit
schwarz ohne Schlauchbride	schwarz mit Schlauchbride	Rohrgrösse NW	Metallrohr metrisch	Ø ID	L	Ø D max.	T	kg/100 Stk.		VE/Stk.
BVNR-REM162	BVNR-REM162-24	12	M16	16.0	54.0	23.5	26.0	1.2	3.1	50
BVNR-REM187	BVNR-REM187-28	17	M18	18.5	65.0	30.0	26.5	2.2	4.0	50
BVNR-REM207	BVNR-REM207-28	17	M20	20.0	65.0	30.0	28.0	2.1	3.9	50
BVNR-REM253	BVNR-REM253-32	23	M25	26.0	71.0	37.0	30.0	2.5	4.9	30
BVNR-REM329	BVNR-REM329-44	29	M32	32.0	71.0	44.0	30.5	3.4	6.5	20
BVNR-REM406	BVNR-REM406-50	36	M40	40.0	90.0	53.5	36.0	5.3	8.8	20
BVNR-REM508	BVNR-REM508-65	48	M50	50.0	90.0	66.0	35.5	7.9	12.0	10

replace „B“ by „S“ to order in grey colour / ersetzen Sie „B“ durch „S“ für Artikel in Grau

Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

Code reference	Nr.-Schlüssel
B = black colour	Farbe schwarz
S = grey colour	Farbe grau
VN = straight	gerade
R = IP68 on conduit side	rohrseitig
RE = connector	Rohreinschub
M = metric	metrisch
20 = size steel tube	Stahlrohrgrösse
7 = NW conduit	NW Rohr
28 = jubilee clip	Schlauchbride

B VN R - RE M 20 7 - 28

Dimensions Dimensionen

**Connection**

to solid metal tube

IP68

metric

Verbinder

zu starrem Metall-Glattrohr

IP68



metrisch

**VNR-REM**

PMAFIX



PMAFIX

properties		unit	value	test method
<i>Eigenschaften</i>		<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode</i>
Mechanical properties	<i>Mechanische Eigenschaften</i>			
Tensile modulus	<i>Zug-E-Modul</i>	N/mm ²	1'200 ... 3'700	ISO 527
Tensile strength	<i>Reissfestigkeit</i>	N/mm ²	45 ... 65	ISO 527
Notched bar impact test	<i>Kerbschlagzähigkeit</i>	kJ/m ²	4 ... 20	ISO 180/1C
Thermal properties	<i>Thermische Eigenschaften</i>			
Temperature range	<i>Temperaturbereich</i>	°C	-40 ... +105	PMA DO 9.21-4510
Short-term	<i>Kurzzeitig</i>	°C	+160	
Fire safety characteristics	<i>Brandschutzeigenschaften</i>			
Free from halogens and cadmium	<i>Halogen- und cadmiumfrei</i>		yes <i>ja</i>	DIN 53474
Flame class	<i>Flammklasse</i>		V0	UL 94
Glowing wire test	<i>Glühdrahtprüfung</i>	°C	960	EN 60695-2-10
Oxygen index (LOI)	<i>Sauerstoffindex (LOI)</i>	%	> 35	EN ISO 4589-2
I-classification	<i>I-Klassifizierung</i>		I2	NF F 16-101
Smoke emission class	<i>Rauchgasklassifizierung</i>		F2	NF F 16-101 + 102
Chemical properties	<i>Chemische Eigenschaften</i>			
Please refer to catalogue	<i>ersichtlich in PMAFIX/PMAFLEX-</i>			
PMAFIX/PMAFLEX or www.pma.ch	<i>Katalog oder unter www.pma.ch</i>			
System test	<i>Systemprüfung</i>			
Ingress protection: System R with NVN3 on corrugated conduit side	<i>Dichtheit: System R mit NVN3 wellrohrseitig</i>		IP68 stat./IP67 dyn.	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
Content of delivery	<i>Lieferumfang</i>			
Connector with or without jubilee clip, conduit seal (NVN3)	<i>Verbinder mit oder ohne Schlauchbride, Rohrdichtung (NVN3)</i>		without jubilee clip <i>ohne Schlauchbride</i>	
Mounting indication	<i>Montagehinweis</i>		with jubilee clip width across: 7 mm <i>mit Schlauchbride Schlüsselweite: 7 mm</i>	
Sealing paste, sealing band, glue etc. should be used at the junction to the metal tubing if increased sealing is required.	<i>Am Verbindungsstück zum Glattrohr muss der Einschub bei Dichtheitsanfor- derungen vom Anwender abgedichtet werden (Dichtmasse, Dichtband, Klebstoff etc.).</i>			
Please consider the appropriate assembly instruction on www.pma.ch	<i>Bitte beachten Sie die entsprechende Montageanleitung unter www.pma.ch</i>			

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch