

STIFTLLEISTEN

M F S S 100 - 2 - D

Stiftleiste

Bauform	Standard	F
	mit Verriegelung	L
	mit Polarisierung	P

Anschluß	Anschluß gerade	S
	Anschluß abgewinkelt	A

Stiftform	quadratische Stifte	S
	Einpresstechnik	E

Kontaktoberfläche

Sn	ohne Bezeichnung
Au	auf Anfrage

Verpackungseinheiten

	2,54 mm	3,96 mm	Stück	
Polzahl	2 – 5	2 – 5	500	D
	6 – 36	6 – 24	100	C

Polzahl	2,54 mm	2 – 36
	3,96 mm	2 – 24

Rastermaß	2,54 mm	100
	3,96 mm	156

FEDERLEISTEN

CEH 156 F 18 - 10 - D

Bauform

Durchgangsfederleiste	CE
Endfederleiste Hi-Power	CT
Durchgangsfederleiste Hi-Power	CEH
Endfederleiste mit Polarisierung	CTH
Durchgangsfederleiste mit Polarisierung	CEP
	CTP

Rastermaß	2,54 mm	100
	3,96 mm	156

Federleiste

Kontaktoberfläche

Sn	ohne Bezeichnung
Au	auf Anfrage

Verpackungseinheiten

	2,54 mm	3,96 mm	Stück	
Polzahl	2 – 5	2 – 5	500	D
	6 – 36	6 – 24	100	C

Polzahl	Raster 2,54 mm	2 – 36
	Raster 3,96 mm	2 – 24

AWG Bereich	2,54 mm	22 – 28
	3,96 mm	18 – 24

HEADERS

M F S S 100 - 2 - D

Header

Type	Standard	F
	Locking	L
	Polarizing	P

Style	straight	S
	angled	A

Pin	Square pin	S
	Press-In pin	P

Plating

Sn	without marking
AU	upon request

Packaging Quantity

	2,54 mm	3,96 mm	pcs.	
N° of circuits	2 – 5	2 – 5	500	D
	6 – 36	6 – 24	100	C

N° of circuits	2,54 mm	2 – 36
	3,96 mm	2 – 24

Spacing	2,54 mm	100
	3,96 mm	156

SOCKETS

CEH 156 F 18 - 10 - D

Type

End connector	CE
Through connector	CT
End connector Hi-power	CEH
Through connector Hi-power	CTH
End connector Tab Polarized	CEP
Through connector Tab Polarized	CTP

Spacing	2,54 mm	100
	3,96 mm	156

Female contact

Plating

Sn	without marking
Au	upon request

Packaging Quantity

	2,54 mm	3,96 mm	pcs.	
N° of circuits	2 – 5	2 – 5	500	D
	6 – 36	6 – 24	100	C

N° of circuits	2,54 mm	2 – 36
	3,96 mm	2 – 24

AWG Size	2,54 mm	22 – 28
	3,96 mm	18 – 24