



## ■ Isolierte Rundstecker 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- Optimale Federeigenschaft und höhere Steckfestigkeit durch hochwertiges Bronzematerial

### Eigenschaften

- Isolierhülse: PA, halogenfrei
- Vollisoliert
- Farbkodierung für Querschnittszuordnung

### Werkstoff

- CuSnZn (Bronze)

### Oberfläche

- verzinkt

| Nennquerschnitt mm <sup>2</sup> | Art.-Nr.     | Farbe | Stecker Ø | Abmessung mm |    |      | Gewicht/100 St. ~ kg | VE/St. |
|---------------------------------|--------------|-------|-----------|--------------|----|------|----------------------|--------|
|                                 |              |       |           | l1           | l2 | s    |                      |        |
| 0,5-1                           | <b>1020V</b> | ■     | 4         | 25           | 11 | 0,38 | 0,065                | 100    |
| 1,5-2,5                         | <b>1030V</b> | ■     | 5         | 25           | 11 | 0,38 | 0,080                | 100    |
| 4-6                             | <b>1050V</b> | ■     | 5         | 27           | 13 | 0,40 | 0,120                | 100    |

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 178



## ■ Isolierte Flachsteckhülsen 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

- Für fein- und feinstdrähtige Leiter

### Eigenschaften


- Herstellung nach DIN 46245 Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- Isolierhülse: PVC / PA, halogenfrei

### Werkstoff

- CuZn (Messing)

### Oberfläche

- verzinkt



| Nennquerschnitt mm <sup>2</sup> | Art.-Nr.     | Farbe | Nenngröße nach DIN | Steckdicke | Steckbreite | Abmessung mm |     |      | Isolierstoff | Gewicht/100 St. ~ kg | VE/St. |
|---------------------------------|--------------|-------|--------------------|------------|-------------|--------------|-----|------|--------------|----------------------|--------|
|                                 |              |       |                    |            |             | l1           | l2  | s    |              |                      |        |
| 0,5-1                           | <b>8201</b>  | ■     |                    | 0,5        | 2,8         | 17,5         | 8,0 | 0,30 | PVC          | 0,035                | 100    |
|                                 | <b>8201A</b> | ■     |                    | 0,8        | 2,8         | 17,5         | 8,0 | 0,30 | PVC          | 0,045                | 100    |
|                                 | <b>8202</b>  | ■     |                    | 0,5        | 4,8         | 18,0         | 6,0 | 0,35 | PVC          | 0,065                | 100    |
|                                 | <b>8203</b>  | ■     | 4,8 - 1            | 0,8        | 4,8         | 18,0         | 6,0 | 0,35 | PVC          | 0,065                | 100    |
|                                 | <b>720</b>   | ■     | 6,3 - 1            | 0,8        | 6,3         | 22,0         | 7,5 | 0,45 | PVC          | 0,090                | 100    |
|                                 | <b>7208</b>  | ■     |                    | 0,8        | 7,7         | 25,0         | 9,5 | 0,40 | PVC          | 0,110                | 100    |
| 1,5-2,5                         | <b>8301</b>  | ■     |                    | 0,5        | 2,8         | 18,0         | 8,0 | 0,35 | PA           | 0,050                | 100    |
|                                 | <b>8301A</b> | ■     |                    | 0,8        | 2,8         | 18,0         | 8,0 | 0,35 | PA           | 0,060                | 100    |
|                                 | <b>8302</b>  | ■     |                    | 0,5        | 4,8         | 18,0         | 6,0 | 0,35 | PVC          | 0,070                | 100    |
|                                 | <b>8303</b>  | ■     | 4,8 - 1            | 0,8        | 4,8         | 18,0         | 6,0 | 0,35 | PVC          | 0,070                | 100    |
|                                 | <b>730</b>   | ■     | 6,3 - 2,5          | 0,8        | 6,3         | 21,0         | 7,4 | 0,45 | PVC          | 0,090                | 100    |
|                                 | <b>7308</b>  | ■     |                    | 0,8        | 7,7         | 25,0         | 9,5 | 0,45 | PVC          | 0,115                | 100    |