


**Passende Flachstecker,  
4,8 mm,  
mit unsymmetrischer  
Stahlüberfeder**

**Ausziehwerkzeug:**  
Best.-Nr. 726519

**Mating Tabs,  
4.8 mm,  
with Asymmetric  
Cantilever Steel Spring**

**Extraction Tool:**  
Part No. 726519



### Flachstecker

Tab

| Leiter-<br>querschnittsbereich<br>Wire Size Range<br>(mm <sup>2</sup> ) | Isolierungsdurchmesser (max.)<br>Insulation Diameter (max.)<br>(mm) |         | Material<br>und Oberfläche*<br>Material<br>and Finish* | Bestell-Nummern/Part Numbers |                                 |                                |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                         | FLK                                                                 | FLR     |                                                        | Bandausführung<br>Strip Form | Einzelausführung<br>Loose-Piece | Anschlagwerkzeug<br>Applicator | Handzange 169400<br>Hand Tool 169400<br>Matrize/Die Set |
| 0,35                                                                    | —                                                                   | 1,0–1,6 | -1/-2                                                  | 963824                       | 963825                          | 878609-2                       | —                                                       |
| 0,5–1,0                                                                 | —                                                                   | 1,4–2,0 | -1/-2                                                  | 962903                       | —                               | —                              | —                                                       |
| 0,5–1,0                                                                 | 2,0–2,7                                                             | —       | -1/-2                                                  | 962908                       | —                               | 878610-2                       | —                                                       |
| 1,5–2,5                                                                 | —                                                                   | 2,1–2,9 | -1/-2                                                  | 962904                       | —                               | 2-878611-2                     | —                                                       |
| 1,5–2,5                                                                 | 2,4–3,7                                                             | —       | -1/-2                                                  | 962909                       | —                               | —                              | —                                                       |
| >2,5–4,0                                                                | 3,3–4,5                                                             | —       | -1/-2                                                  | 962910                       | —                               | 2-878614-2                     | —                                                       |

**\* Material und Oberfläche:**

-1 = CuSn4, vorverzinnt  
-2 = CuFe2, vorverzinnt

**\* Material and Finish:**

-1 = CuSn4, pre-tin plated  
-2 = CuFe2, pre-tin plated

### Einzelichtungssystem

Single Sealing System

| Leiter-<br>querschnittsbereich<br>Wire Size Range<br>(mm <sup>2</sup> ) | Isolierungsdurchmesser (max.)<br>Insulation Diameter (max.)<br>(mm) |     | Material<br>und Oberfläche*<br>Material<br>and Finish* | Bestell-Nummern/Part Numbers |                                 |                                |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                         | FLK                                                                 | FLR |                                                        | Bandausführung<br>Strip Form | Einzelausführung<br>Loose-Piece | Anschlagwerkzeug<br>Applicator | Handzange 169400<br>Hand Tool 169400<br>Matrize/Die Set |
| 0,35                                                                    | —                                                                   | X   | -1/-2                                                  | 963808                       | 963809                          | 878729-2                       | —                                                       |
| 0,5–1,0                                                                 | —                                                                   | X   | -1/-2                                                  | 962905                       | —                               | 878620-2                       | —                                                       |
| 1,5–2,5                                                                 | —                                                                   | X   | -1/-2                                                  | 962906                       | —                               | 2-878621-2                     | —                                                       |
| >2,5–4,0                                                                | —                                                                   | X   | -1/-2                                                  | 962907                       | —                               | 2-878622-2                     | —                                                       |

**\* Material und Oberfläche:**

-1 = CuSn4, vorverzinnt  
-2 = CuFe2, vorverzinnt

**\* Material and Finish:**

-1 = CuSn4, pre-tin plated  
-2 = CuFe2, pre-tin plated