




Hinweis / Remark:

NC und NO dürfen bei gleichzeitigem Betrieb nur an gleichem Potential betrieben werden.
NC and NO shall only be used at the same electrically potential.

				Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-D4-00001. Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben. Further details please refer to technical specification TS-D4-00001. In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.				
50	04.05.05	AHO	153071	max. 3.2 mm	min. 2.3 mm	max. 0.8 mm	max. 144 cN	min. 40 cN
Index Rev.	Datum Date	Name Name	Änderung / Modification ÄM-Nr. / Document-No.	Vorlaufweg Pretravel	Nachlaufweg Overtravel	Differenzweg Movement Diff.	Betätigungskraft Operating Force	Rückschaltkraft Release Force
Werkstoffe / Materials:				Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 10(3)A, 250V~ 5E4				
Gehäuse, Deckel: PET, UL 94 V-0 Case, Cover				Kontaktöffnungsweite : µ Contact Disconnection				
Betätiger : POM, UL 94 HB Button				Umgebungstemperatur : 40T85 Temperature Rating				
Anschluß COM : CuZn37, gal. Ag/silver plated Terminal				Kriechstromfestigkeit: PTI 300 Proof Tracking Index				
Anschluß NC, NO: CuZn37, gal. Ag/silver plated Terminal				Prüfzeichen:   				
Kontakte : AgNi10 Contacts				Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form A				
Zusatzbetätiger: St3, gal. Ni/nickel plated Aux. Actuator				Benennung / Description: Miniaturschalter D44Y Miniature Switch				
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m				Maßstab/Scale: Cherry GmbH Cherrystraße D-91275 Auerbach/Opf.				
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°				Ersatz für / Replace for: Index / Rev. 40				
				Kunde / Customer :				
				Teile-Nr. / Part No. :				
				Zeichnungs-Nr. / Drawing No.: D443 - S1LD				