

# Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 YE NZA43X - 1706752

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)

---

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss,  
Farbe: gelb, Kontaktobерfläche: Zinn

---

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356033497

## Technische Daten

### Maße

Rastermaß	5,08 mm
Maß a	15,24 mm

### Allgemein

Artikelfamilie	MSTB 2,5/..-ST
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom $I_N$	12 A
Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Polzahl	4

### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

# Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 YE NZA43X - 1706752

## Technische Daten

### Anschlussdaten

2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG nach UL/CUL min	30
AWG nach UL/CUL max	12

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

#### Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungüberwachung / cUL Recognized / IEC66 CB Scheme / GOST / CCA / GOST / cULus Recognized /

## Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 YE NZA43X - 1706752

### Approbationen

#### Approbationsdetails

CSA 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	15 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-12	28-12

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-12	30-12

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 		
Nennspannung UN	250 V	
Nennstrom IN	12 A	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.2-2.5	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-12	30-12

IECEx CB Scheme 		
Nennspannung UN	250 V	
Nennstrom IN	12 A	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.2-2.5	

## Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 YE NZA43X - 1706752

Approbationen

GOST 

### CCA

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.2-2.5



cULus Recognized 

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>