

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

MATED WITH: PASSEND ZU:		LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG					
MDL-VT-Koax		AI	-	P	LTR		DATE	DWN	APVD
PROJEKT NR.: E97-68014				C2	Pos. 3 geändert EG00-1068-99		31.05.99	SR	AK
				C3	Bemerkung hinzu, Spec war vspec-02 EG00-1431-00		20.06.00	AK	SM

SW 16

2

1

Ø19

Ø11.2

38.2

ca. 45

25

3

1

2

Montagehinweis Schrumpfschlauch

1

2

REMARKS Bemerkungen					
1	siehe Tabelle see table				
2	siehe Tabelle see table				
3	lose Einzelteile sind im Poly-Beutel verpackt loose piece packaged in poly-bag				
4	Absolterlänge der Litze siehe Spezifikation Stripping length see spec				

QTY	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	SURFACE/COLOR	POS.	NOTES / BEMERKUNGEN
1	Wärmeschrumpfschlauch	Polyolefin	schwarz	3	lose beigelegt
1	Clip für VT-Koax	Edelstahl	blank	2	auf Kontakt montiert
1	Kontaktstift Set VT-Koax 2,8/7,3	-	-	1	-

ORDERING NO. / BESTELLNUMMER					
DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		DWN Kramer 16.03.98	MATERIAL 1	FINISH OBERFLÄCHE/FARBE 2	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		CHK Schweiger 16.03.98	AMP HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany		
ISO 8015 ISO 2768 - mH - E DIN 16901 - 140		APVD -			
0 PLT 1 PLT 2 PLT 3 PLT		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	NAME Assy pin contact VT-Koax Zusammenstellung Kontaktstift VT-Koax		
ANGLES / WINKEL # -		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-74034			
		WEIGHT GEWICHT -	SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1108616
CUSTOMER DRAWING			RESTRICTED TO NUR FUER -		
			MASSTAB 2:1	BLATT 1	OF VON 1
			C3		