




TREDUX

Parois minces, moyennes et épaisses

TREDUX est une gamme complète de gaines thermorétractables à paroi mince, moyenne ou épaisse disponibles en barre de 1 mètre particulièrement idéales pour les petites et moyennes utilisations. Le présentoir TREDUX est un moyen de stockage unique, permettant une identification et sélection rapide des gaines à utiliser.

TREDUX paroi moyenne (MA47) adhésive

Caractéristiques et avantages

- Polyoléfine irradiée (XLPE)
- Enduite d'un film thermoplastique adhésif
- Procure une bonne étanchéité à l'humidité et une bonne protection à l'environnement
- Résistante aux solvants, acides ou solutions alcalines
- Très bonne tenue mécanique
- Coefficient de rétreint jusqu'à 4/1
- Noir
- 10 tailles couvrant des diamètres de 12 à 140 mm

Applications

Recommandé pour l'isolation et la protection des épissures et des extrémités basse tension.



Les gaines TREDUX à paroi moyenne adhésive ont un coefficient de rétreint de 4/1.

Nouveau :
Des gaines adhésives à paroi
moyenne ou épaisse

TREDUX paroi moyenne (MA47) adhésive

Matériau	XLPE
Coloris	Noir (BK)
Température mini de rétreint	+125 °C
Températures d'utilisation	-55 °C à +125 °C
Variation longitudinale après rétreint	-55 % maxi.
Rigidité diélectrique	15 kV/mm
Coefficient de rétreint	Jusqu'à 4/1

Références et informations techniques

Coloris	Références et informations techniques					
	Codes articles	Codes commande	Références	Diamètre intérieur (mm)		Nombre de barres de 1 m par carton
				Avant rétreint (mini)	Après rétreint (maxi)	
	323-50120	22030	TREDUX MA47-12/3	12	3	5
	323-50190	22031	TREDUX MA47-19/6	19	6	5
	323-50300	22032	TREDUX MA47-30/8	30	8	4
	323-50400	22033	TREDUX MA47-40/12	40	12	3
	323-50500	22034	TREDUX MA47-50/16	50	16	2
	323-50630	22035	TREDUX MA47-63/19	63	19	2
	323-50750	22036	TREDUX MA47-75/22	75	22	1
	323-50950	22037	TREDUX MA47-95/30	95	30	1
	323-51150	22038	TREDUX MA47-115/34	115	34	4
	323-51400	22039	TREDUX MA47-140/42	140	42	4

Toutes les dimensions sont en mm. Les informations ci-dessus sont sujettes à modification sans information préalable.

TREDUX paroi épaisse (HA47) adhésive

Caractéristiques et avantages

- Polyoléfine irradiée (XLPE)
- Enduite d'un film thermoplastique adhésif
- Procure une bonne étanchéité à l'humidité et une bonne protection à l'environnement
- Résistante aux solvants, acides ou solutions alcalines
- Excellente résistance aux contraintes mécaniques
- Coefficient de rétreint jusqu'à 3.5/1
- Noir
- 11 tailles couvrant des diamètres de 13 à 185 mm

Applications

Recommandé pour la protection d'épissures enfouies et toutes utilisations en environnements sévères.



HA47 – Gaines à paroi épaisse adhésives.

Coloris	Références et informations techniques						
	Codes articles	Codes commande	Références	Diamètre intérieur (mm)		Epaisseur de paroi (mm)	Nombre de barres de 1 m par carton
				Avant rétreint (mini)	Après rétreint (maxi)		
	321-50130	22040	TREDUX HA47-13/4	13	4	2.4	5
	321-50190	22041	TREDUX HA47-19/6	19	6	2.4	5
	321-50330	22042	TREDUX HA47-33/8	33	8	3.0	4
	321-50450	22043	TREDUX HA47-45/12	45	12	4.1	2
	321-50510	22044	TREDUX HA47-51/16	51	16	4.1	2
	321-50680	22045	TREDUX HA47-68/22	68	22	4.1	1
	321-50850	22046	TREDUX HA47-85/25	85	25	4.1	1
	321-51050	22047	TREDUX HA47-105/30	105	30	4.1	4
	321-51300	22048	TREDUX HA47-130/36	130	36	4.2	4
	321-51650	22049	TREDUX HA47-165/50	165	50	4.5	3
	321-51850	22050	TREDUX HA47-185/50	185	50	4.5	3

Toutes les dimensions sont en mm. Les informations ci-dessus sont sujettes à modification sans information préalable.

En un coup d'œil, toute la gamme dans un superbe présentoir métallique!

- La gamme complète des gaines à paroi mince, moyenne ou épaisse peut y être stockée.
- Les gaines en barre de 1 mètre ou sous boîte carton.
- Stockage professionnel permettant à l'utilisateur de choisir rapidement ce dont il a besoin.
- Minimise les coûts de maintenance, logistique.
- Petit distributeur de documentation fixé au présentoir.



TREDUX paroi épaisse (HA47) adhésive

Matériau	XLPE
Coloris	Noir (BK)
Température mini de rétreint	+120 °C
Températures d'utilisation	-55 °C à +125 °C
Variation longitudinale après rétreint	-15 % maxi.
Rigidité diélectrique	15 kV/mm
Coefficient de rétreint	Jusqu'à 3.5/1

Présentoir TREDUX

Code article	Code commande	Références
319-30000	22018	Présentoir en métal TREDUX vide

Sera livré avec une première commande complète de gaines.

TREDUX paroi mince**Caractéristiques et avantages**

- Polyoléfine irradiée (XLPE)
- Coefficient de rétreint jusqu'à 3/1
- Couvre une large gamme de tailles de fils et câbles
- Réduction des volumes dans les véhicules de service et des coûts de stockage
- Facilité de commande
- Noir ou vert/jaune
- 9 tailles pour couvrir des diamètres de 1.5 à 101.6 mm

**Applications**

Recommandé pour l'isolation électrique et la protection mécanique des câbles.

Les gaines TREDUX à paroi mince ont un coefficient de rétreint jusqu'à 3/1.

Coloris	Références et informations techniques						
	Codes articles	Codes commande	Références	Diamètre intérieur (mm) Avant rétreint (mini) Après rétreint (maxi)		Epaisseur de paroi (mm)	Nombre de barres de 1 m par carton
Noir	319-00150	22002	TREDUX-1.5/0.5	1.5	0.5	0.50	10
	319-00300	22003	TREDUX-3/1	3.0	1.0	0.60	10
	319-00600	22004	TREDUX-6/2	6.0	2.0	0.70	10
	319-01200	22005	TREDUX-12/4	12.0	4.0	0.85	10
	319-02400	22006	TREDUX-24/8	24.0	8.0	1.20	10
	319-03800	22007	TREDUX-38.1/19.1	38.1	19.1	1.02	2
	319-05100	22008	TREDUX-50.8/25.4	50.8	25.4	1.14	1
	319-07600	22009	TREDUX-76.2/38.1	76.2	38.1	1.27	1
	319-10200	22010	TREDUX-101.6/50.8	101.6	50.8	1.40	1
Vert / Jaune	319-00157	22011	TREDUX-1.5/0.5-GNYE	1.5	0.5	0.50	10
	319-00307	22012	TREDUX-3/1-GNYE	3.0	1.0	0.60	10
	319-00607	22013	TREDUX-6/2-GNYE	6.0	2.0	0.70	10
	319-01207	22014	TREDUX-12/4-GNYE	12.0	4.0	0.85	10
	319-02407	22015	TREDUX-24/8-GNYE	24.0	8.0	1.20	3
	319-03807	22016	TREDUX-38.1/19.1-GNYE	38.1	19.1	1.02	2

Coef. de rétreint 3/1 (en blanc) ou 2/1 (en grisé). Toutes les dimensions sont en mm. Les informations ci-dessus sont sujettes à modification sans information préalable.

TREDUX paroi mince

Matériau	XLPE
Coloris	Noir (BK) ou jaune/vert (GNYE)
Temp. mini de rétreint	+90 °C
Temp. d'utilisation	-55 °C à +125 °C
Variation longitudinale après rétreint	-5 % maxi.
Rigidité diélectrique	19.7 kV/mm
Résistance à la flamme	60 secondes maxi selon ASTM D 2671
Corrosion du cuivre	Passe UL224
Coefficients de rétreint	3/1 pour les tailles 1.5/0.5 mm à 24/8 mm 2/1 pour les tailles 38.1/19.1 mm à 101.6/50.8 mm



HellermannTyton propose également une large gamme de générateurs d'air chaud avec accessoires pour faciliter le rétreint des gaines.

HellermannTyton
A SPIRENT Company

HellermannTyton S.A.
BP 130, 2 rue des Hêtres
78196 TRAPPES Cedex
Tél. : 33.(0)1.30.13.80.00
Fax : 33.(0)1.30.13.80.60
E-mail : info@Hellermann.fr
Internet : www.HellermannTyton.fr