









Entre-fer pour languette 2.8 x 0.8
Gap for tab 2.8 x 0.8 series.

COUPE A-A

COUPE B-B

COUPE C-C



OBSOLETE	1.5 2.5	0.3 1	0.8	POST ETAME	LAITON	141287-3	/	140825-3
	1.5 2.5	0.3 1	0.8	PRE ETAME	LAITON	141287-2	140852-2	140825-2
	1.5 2.5	0.3 1	0.8	BRUT	LAITON	141287-1	140852-1	140825-1
	DIA. ISOLANT	SECTION mm2	Ep. TAB	FINITION	MATIERE	REFERENCE VRAC PREFORME	REFERENCE VRAC	REFERENCE

1 PRODUIT LIVRE EN BANDE, PAS 17.9±0.1.
CONTINUOUS STRIP ON REEL, FEED 17.9±0.1.

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES (SUIV NB DE DECIMALES): 0 PLC /DEC: ±0.5 1 PLC /DEC: ±0.13 2 PLC /DEC: ±0.013 3 PLC /DEC: ±0.001 4 PLC /DEC: ±0.0001 ANGLES ±		DWN /DESSINE 09DEC97 Gérard ROBERT CHK /VERIFIE 09DEC97 Gérard ROBERT APVD /APPROUVE 09DEC97 Yves PETRONIN		TE Connectivity	
MATERIAL MATIERE		FINISH FINITION		PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT		NAME TITRE	
VOIR TABLEAU		VOIR TABLEAU		APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION 114-35000		.110 SERIES - RECEPTACLE, FASTON	
				WEIGHT MASSE APPROX. -		RESTRICTED TO RESERVE A -	
CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT				UNIQUEMENT POUR REFERENCE		SCALE ECHELLE 5:1	
				SHEET FEUILLE		OF DE	
				REV A2			