




4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG		MATED WITH: PASSEND ZU:		REVISIONS ÄNDERUNGEN	
COPYRIGHT 1997		BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN		HD.16		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	
				LOC A1		DATE 23.01.01	
				DIST -		DWN SR	
				P A1		APVD SM	
				LTR -		-	
				PROJEKT NR.: -		neu gezeichnet Eg00-0269-01	



Kontaktanordnung Ansicht Anschlußseite
Contact arrangement view from termination side




Notes,

- 1 Material: insert, PC
UL-File Nr.: E101788(R)
- 2 use contact-type: HD.M

Bemerkungen,

- 1 Material: Einsatz: PC
UL-File Nr.: E101788(R)
- 2 Kontakte: Serie HD.M

Montageausschnitt bei Verwendung ohne Gehäuse
Panel cut-out for contact insert when used without housing



1	Stifteinsatz HD.16 Crimp	1	hellbeige	1	-
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HD.16.Sti.C	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT	DWN Schneider 23.01.01			
	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNGSKOPF WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIG LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.	CHK			
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm	APVD -			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL GEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.			
	0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.			
	MATERIAL	FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE	WEIGHT GEWICHT	SIZE A3	CAGE CODE 00779
				DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1103006	RESTRICTED TO NUR FUER -
CUSTOMER DRAWING			/KUNDENZEICHNUNG		
MASSSTAB 1:1			BLATT 1		
OF VON 1			REV A1		