


solex



	Solex 3	Solex 10	Solex 15
	9 ~ 60V DC		
	85 mA (@12V)	185 mA (@12V)	510 mA (@12V)
	40 mA (@24V)	88 mA (@24V)	240 mA (@24V)
	25 mA (@48V)	45 mA (@48V)	120 mA (@48V)
	Current values @ 12, 24, and 48V are +/- 10% Pobór prądu		
	0.28mm ² ~ 2.5mm ²		
	-25°C ~ +70°C		
	ABS V0 & PC		
	Podstawa S = Type A = (IP54*)		
	Podstawa D/U = Type B = IP33C (IP65*)		
	1Hz		

*Product exceeds minimum requirements of EN54-3

See www.fulleon.com

Le produit dépasse les exigences minimum de EN54-3

Voir www.fulleon.com

Das Erzeugnis erfüllt die Mindestanforderungen von EN54-3.

Siehe www.fulleon.com

Il prodotto supera i requisiti minimi previsti dalla norma EN54-3

Vedi www.fulleon.com

Product overtreft de minimale vereisten van EN54-3.

Zie www.fulleon.com


El producto excede los requisitos mínimos de la norma EN54-3

Véase www.fulleon.com

Produkten överträffar minsta krav enligt EN54-3

Se www.fulleon.com

Parametry techniczne produktu przekraczają minimalne wymagania normy PN EN54-3, szczegóły www.fulleon.com











G207018


www.fulleon.com

Fulleon Ltd, Cwmbran, South Wales, U.K.



25-6018-E





A/T



Not VDS Approved
Nie objęty certyfikatem Vds



A/T



Not VDS Approved
Nie objęty certyfikatem Vds