









表1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI : UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
++AMP 又は ++ OR AMP	中国 CHINA(PRC)
±AMP 又は ± OR AMP	韓国 KOREA



- 注 記:
1. 製品規格: 108-5459
2. 適用基板厚: 1.6t
3. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917694
リセコンタクト: 917683
917684
4. キング位置は表2参照
5. 適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
適用基板穴径
パンチ加工穴: 0.9^{+0.1}₋₀
ドリル加工穴: 1.1±0.05
表3参照

表2
TABLE 2

表 2 TABLE 2		回路番号 CIRCUIT NO.													無し	有り	自然色	10	2-917788-1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	10	917788-1
キング形状 TYPE OF KINK FORM		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-	-	BOSS ボス	KINK FORM キング加工	COLLOR 色 調	Pos. 極数	PART NO. 型番

NOTES:

1. PRODUCT SPEC. : 108-5459
2. APPLICABLE P.C.B THK. : 1.6t
3. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING : 917694
REC. CONTACT : 917683
917684
4. KINKING POSITION (SEE TABLE2)
5. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: 0.9^{+0.1}₋₀
DRILLED HOLE: 1.1±0.05
SEE TABLE3

D2	REVISED PER ECR-15-018479	07MAR2016	NK	NL
LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVDD

適合電線範囲 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
--- mm ² (AWG -)	--- mmφ	2.5mm シグナルダブルロック 10極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 10P POST HEADER ASS'Y
SEE TABLE 1 表1参照	SEE TABLE 1 表1参照	
DR. Y. NOGUCHI 12 MAY. '95	DE. Y. NOGUCHI 12 MAY. '95	(GENERAL TOLERANCE) 10HIT ±0.2 10HIT SORT ±0.25 30HIT 100HIT ±0.3 角 度 ±0.3°
CHK. Y. KASHIWA 12 MAY. '95	APP. Y. KASHIWA 12 MAY. '95	A3 J C-917788 R度 (SCALE) 3-1 REV. D2 SHEET 1 OF 1

