




Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
1503 11	3	500	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

1503 11

Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 3,5 mm, 3-polig/
stereo, stehende Ausführung, mit Öffner, für Leiterplatten

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Temperaturbereich | -20 °C/+70 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | PPO, VO nach UL 94 |
| Deckel | POM, HB nach UL 94 |
| Kontakt | Cu-Legierung, versilbert/verzinnt |
| 3. Mechanische Daten | |
| Steckkraft | 5–30 N |
| Ziehkraft | 5–30 N |
| Steckzyklen | ≥ 5000 |
| Kontaktierung mit | Klinkensteckern 1532 01, KLS 40,
KLS 44, KLS 44 V, WKLS 40 |
| 4. Elektrische Daten | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 30 mΩ |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Bemessungsspannung | 34 V AC/DC |
| Prüfspannung | 500 V AC/60 s |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 ⁸ Ω |

1503 11

Jack chassis socket acc. to JISC 6560, 3.5 mm, 3 poles/stereo, upright version, with break contact, for printed circuit boards

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Temperature range | -20 °C/+70 °C |
| 2. Materials | |
| Body | PPO, VO according to UL 94 |
| Cover | POM, HB according to UL 94 |
| Contact | Cu alloy, silvered/tinned |
| 3. Mechanical data | |
| Insertion force | 5–30 N |
| Withdrawal force | 5–30 N |
| Mating cycles | ≥ 5000 |
| Mating with | jack plugs 1532 01, KLS 40, KLS 44,
KLS 44 V, WKLS 40 |
| 4. Electrical data | |
| Contact resistance | ≤ 30 mΩ |
| Rated current | 1 A |
| Rated voltage | 34 V AC/DC |
| Test voltage | 500 V AC/DC s |
| Insulation resistance | ≥ 10 ⁸ Ω |

1503 11

Embase femelle jack suivant JISC 6560, 3,5 mm, 3 pôles/
stéréo, version droite, avec contact repos, pour cartes im-
primées

- | | |
|--|---|
| 1. Température d'utilisation | -20 °C/+70 °C |
| 2. Matériaux | |
| Corps isolant | PPO, VO suivant UL 94 |
| Deckel | POM, HB suivant UL 94 |
| Contact | Cu alliage, argenté/étamé |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Force d'insertion | 5–30 N |
| Force de séparation | 5–30 N |
| Nombre de manœuvres | ≥ 5000 |
| Raccordement avec | connecteurs mâles jack 1532 01,
KLS 40, KLS 44, KLS 44 V,
WKLS 40 |
| 4. Caractéristiques électriques | |
| Résistance de contact | ≤ 30 mΩ |
| Courant assigné | 1 A |
| Tension assignée | 34 V AC/DC |
| Tension d'essai | 500 V AC/60 s |
| Résistance d'isolement | ≥ 10 ⁸ Ω |