

FEATURES

KEMET's Open Mode Ceramic Surface Mount Capacitor is designed to significantly minimize the probability of a low IR or Short Circuit Condition when forced to failure in a board flex situation. This reduces the potential for causing catastrophic failures. This product is RoHS Compliant.

Applications:

- Input side filtering (power plane/bus)
- High current applications (battery line)
- Circuits that cannot be fused to open when short circuits occur due to flex cracks

Markets:

- *Automotive*
 - All applications connected directly to the battery
 - Conversion to 42V power system
- *Power Conversion*
 - Raw power input side filtering

OUTLINE DRAWING





TABLE 1 - DIMENSIONS - MILLIMETERS (INCHES)


Metric Size Code	EIA Size Code	L - Length	W - Width	B - Bandwidth	Separation
2012	0805	2.0 (.079) ± .20 (.008)	1.25 (.049) ± 0.2 (.008)	0.50 (.02) ± .25 (.010)	0.75 (.030)
3216	1206	3.2 (.126) ± .20 (.008)	1.6 (.063) ± 0.2 (.008)	0.50 (.02) ± .25 (.010)	N/A
3225	1210	3.2 (.126) ± .20 (.008)	2.5 (.098) ± 0.2 (.008)	0.50 (.02) ± .25 (.010)	N/A
4532	1812	4.5 (.177) ± 0.3 (.012)	3.2 (.126) ± 0.3 (.012)	0.60 (.024) ± .35 (.014)	N/A

Note: For thickness dimensions, see Table 2.

CAPACITOR ORDERING INFORMATION



OPEN-MODE INTERNAL DESIGN



The open-mode dimension (OM) exceeds the termination bandwidth dimensions: OM > BW

TABLE 2
X7R DIELECTRIC CAPACITANCE RANGE AND THICKNESS TARGETS (mm)

Cap Code	0805					1206					1210					1812			
	16V	25V	50V	100V	200V	16V	25V	50V	100V	200V	16V	25V	50V	100V	200V	25V	50V	100V	200V
102	DD	DD	DD	DD	DD														
122	DD	DD	DD	DD	DD														
152	DD	DD	DD	DD	DD														
182	DD	DD	DD	DD	DD														
222	DD	DD	DD	DD	DD														
272	DD	DD	DD	DD	DD														
332	DD	DD	DD	DD	DD														
392	DD	DD	DD	DD	DD														
472	DD	DD	DD	DD	DD														
562	DD	DD	DD	DD	DD														
682	DD	DD	DD	DD	DD														
822	DD	DD	DD	DD	DD														
103	DD	DD	DD	DD	DD														
123	DD	DD	DD	DD	DG														
153	DD	DD	DD	DD	DG														
183	DD	DD	DD	DD						EC									
223	DD	DD	DD	DG						EC									
273	DD	DD	DD	DG						EC									
333	DD	DD	DD	DG						EC									
393	DD	DD	DD	DG						EC									
473	DD	DD	DD	DE		EC	EC	EC	EC	EG									GB
563	DD	DD	DD			EC	EC	EC	EC	EG									GB
683	DD	DD	DG	DG		EC	EC	EC	EC	EG				FD					GB
823	DD	DD	DG			EC	EC	EC	EC	EG				FD					GB
104	DG	DG	DG			EC	EC	EC	EC	EG	FD	FD	FD	FD	FG	GB	GB	GB	GB
124	DG	DG				EC	EC	EC	EC		FD	FD	FD	FD	FG	GB	GB	GB	GB
154	DG	DG				EC	EC	EC	EG		FD	FD	FD	FD	FH	GB	GB	GB	GB
184	DG	DG				EC	EC	EC	EG		FD	FD	FD	FD	FH	GB	GB	GB	GB
224	DG	DD	DG			EC	EC	EC	ED		FD	FD	FD	FG	FJ	GB	GB	GB	GC
274						EC	EC	EC			FD	FD	FD	FG		GB	GB	GB	GF
334						EG	EG	EG	EG		FD	FD	FD	FH		GB	GB	GB	GK
394						EG	EG				FD	FD	FG	FH		GB	GB	GB	GL
474	DE	DG				EG	EG	EC			FD	FD	FG	FJ		GB	GB	GC	
564						EG					FD	FD	FG	FR		GB	GB	GD	
684	DG					EG					FD	FG	FH	FR		GD	GD	GF	
824						EG					FD	FG	FJ			GD	GD	GK	
105						EG	EC	EH			FD	FH	FJ	FQ		GN	GN	GM	
125											FG								
155											FH								
185											FH								
225						EC	EH				FJ		FM						
475						EH					FG	FM							

THICKNESS AND PACKAGING INFORMATION

Thickness Code	Series	Dimension	7" Reel Qty.	13" Reel Qty.
DD	0805	.90 ± .10	4000	10000
DE	0805	1.00 ± .10	2500	10000
DG	0805	1.25 ± .15	2500	10000
EC	1206	.90 ± .10	4000	10000
EG	1206	1.60 ± .15	2000	8000
EH	1206	1.60 ± .20	2000	8000
FD	1210	.95 ± .10	4000	10000
FG	1210	1.25 ± .15	2500	10000
FH	1210	1.55 ± .15	2000	8000
FJ	1210	1.85 ± .20	2000	8000
FM	1210	1.70 ± .20	2000	8000
FR	1210	2.25 ± .20	2000	8000
FQ	1210	2.5 ± .20	1500	8000
GB	1812	1.0 ± .10	1000	4000
GC	1812	1.1 ± .10	1000	4000
GD	1812	1.25 ± .15	1000	4000
GF	1812	1.50 ± .15	1000	4000
GK	1812	1.60 ± .20	1000	4000
GL	1812	1.90 ± .20	1000	4000
GM	1812	2.00 ± .20	1000	4000
GN	1812	1.70 ± .20	1000	4000