



版数 REV.	年月日 DATE	CON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



DESIGNATION 命名法

SERIES シリーズ名	JL04V-8A22-22SE-EB1-R
PLUG (ANGLE) プラグ (アングル)	
CLASS 嵌合時嵌合部防水構造	
SHELL SIZE シェルサイズ	
CONTACT ARRANGEMENT インサート名	
SOCKET CONTACT ソケットコンタクト	
WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT 保護回路接続記号有	
WITH END BELL エンドベル付	
SUFFIX 特殊記号	

NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.

EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".

2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.

3. CONTACT ARRANGEMENT NUMBER "22-22SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.

4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

※※※
MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z)
(JAN~SEP, OCT, NOV, DEC.)
MANUFACTURER YEAR ('05, '06, '07, ...)

5. APPLICABLE CABLE CLAMP USED FOR THIS PRODUCT IS "JL04-2428CK (※) -R".

DETAILED CONTENTS REFER TO A PRODUCT DRAWING "SJ105398".

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。

又、保護回路接続 (D端子) は ⊕ で表す。

2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。

3. 図示の位置にインサート名【22-22SE】を表示する。

4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※
製造月 (1~9月, X:10月, Y:11月, Z:12月)
製造年 ('05, '06, '07, ...)

5. 本製品の適用ケーブルクランプは JL04-2428CK (※) -R である。
詳細は SJ105398 参照のこと。


SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 4X#8	POLLUTION DEGREE: 2
RATED VOLTAGE: 500VAC	OVER VOLTAGE CATEGORY: II
: 250VAC	POLLUTION DEGREE: 3
	OVER VOLTAGE CATEGORY: III
RATED CURRENT: 46A MAX. per CONTACT	
: 57A MAX. per CONTACT	
(APPLICABLE WIRE: 8~10mm ²)	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC (1 MINUTE)	
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)	
APPLICABLE WIRE : 10mm ² MAX.	

仕様

コンタクト : #8コンタクト 4本
定格電圧 : 500VAC (汚染度: 2 / 過電圧範疇: II)
: 250VAC (汚染度: 3 / 過電圧範疇: III)
定格電流 : 46A以下 / 1芯
: 57A以下 / 1芯 (適用電線: 8~10mm²)
耐電圧 : 2000VAC (1分間)
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上 (DC500Vにて)
適用電線 : 10mm²以下

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TUV



SECT. A-A
(SCALE 2:1)

14	SET SCREW	1	STEEL	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
13	ANGLE END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
12	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
11	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
10	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
9	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BLACK
7	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
6	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BLACK
3	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
2	CONTACT (EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO. : D
1	CONTACT (LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO. : A, B, C
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE) 15 Dec. 2005	尺 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
JACS-5080 T95-4	製図 DR.	名称 (TITLE) JL04V-8A22-22SE-EB1-R	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105455	版数 (REV.) 1
公差 (GENERAL TOLERANCE)	担当 CHK. T. SUZUKI	査閲 APPD. T. KAMURA	承認 APPD. A. Ogasawara	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLE)			
. ±0.8	X° ±			
.X ±0.4	X°X' ±			
.XX ±0.1				
.XXX ±				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JL04V-8A22-22SE-EB1-R](#)