




Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	
1613 10	2	250	

Netzgeräte-Steckverbinder nach JEITA RC-5320A
Power supply connectors acc. to JEITA RC-5320A
Connecteurs d'alimentation suivant JEITA RC-5320A

Netzgeräte-Einbaukupplung nach JEITA RC-5320A JSBJ41,
abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für Leiterplatten

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Temperaturbereich | -20 °C/+70 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | PC, V2 nach UL 94 |
| Kontakt | CuZn/TSB-SH/PB5, versilbert |
| 3. Mechanische Daten | |
| Durchmesser Öffnung | 5,9 mm |
| Durchmesser Isolation | 3,0 mm |
| Durchmesser Mittelloch | 1,05 mm |
| Steckkraft | 5–25 N |
| Ziehkraft | 5–30 N |
| Steckzyklen | ≥ 5000 |
| Kontaktierung mit | Netzgerätestecker 1636 04 |
| 4. Elektrische Daten | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 30 mΩ |
| Strombelastbarkeit | 2 A |
| Nennspannung | 13,5 V DC |
| Prüfspannung | 500 V/60 s |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |

Power supply chassis socket acc. to JEITA RC-5320A JSBJ41, angular version, with break contact, for printed circuit boards

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Temperature range | -20 °C/+70 °C |
| 2. Materials | |
| Insulating body | PC, V2 according to UL 94 |
| Contact | CuZn/TSB-SH/PBS, silvered |
| 3. Mechanical data | |
| Diameter opening | 5.9 mm |
| Diameter insulation | 3.0 mm |
| Diameter center hole | 1.05 mm |
| Insertion force | 5–25 N |
| Withdrawal force | 5–30 N |
| Mating cycles | ≥ 5000 |
| Mating with | power supply plug 1636 04 |
| 4. Electrical data | |
| Contact resistance | ≤ 30 mΩ |
| Nominal power | 2 A |
| Nominal voltage | 13.5 V DC |
| Test voltage | 500 V/60 s |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |

Embase femelle d'alimentation suivant JEITA RC-5320A
JSBJ41, version angulaire, avec contact repos, pour cartes
imprimées

- | | |
|--|--|
| 1. Température d'utilisation | -20 °C/+70 °C |
| 2. Matériaux | |
| Corps isolant | PC, V2 suivant UL 94 |
| Contact | CuZn/TSB-SH/PBS, argenté |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre orifice | 5,9 mm |
| Diamètre isolation | 3,0 mm |
| Diamètre orifice central | 1,05 mm |
| Force d'insertion | 5–25 N |
| Force de séparation | 5–30 N |
| Nombre de manœuvres | ≥ 5000 |
| Raccordement avec | connecteur mâle d'alimentation 1636 04 |
| 4. Caractéristiques électriques | |
| Résistance de contact | ≤ 30 mΩ |
| Courant nominal | 2 A |
| Tension nominale | 13,5 V DC |
| Tension d'essai | 500 V/60 s |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |