


HNA-Schalter, DIN 89270



Schutzart gemäß EN 60 529:

IP 56

Spannung:

250 V

Stromstärke:

10 A

Material:

Messing/Rotguss

Schalter:

- .../We = Wechselschalter, 1-polig

- .../P = Ausschalter, 2-polig

Ausstattung:

Kabeleinführungen M 24 x 1,5/Z14

Varianten:

- .../S = Serienschalter

- .../K = Kreuzschalter

- Ausschalter, 2-polig, 16A (nicht genormt)

Type		
1133/We		0,8
1133/2/We		0,9
1133/D/We		0,9
1133/3/We		1,0
1133/P		0,8
1133/2/P		0,9
1133/D/P		0,9
1133/3/P		1,0

Zubehör / Ersatzteile

Schaltereinsätze

Produktbeschreibung	Einsatzbereich
Schaltereinsatz, Ein-Aus, 2-polig, 10A, 250V, DIN 89322-1/2	105, 1133, 1138, 1144, 1146, 75212
Schaltereinsatz, Ein-Aus, 2-polig, 16A, 250V (nicht genormt)	1133, 1138, 1144, 1146
Wechselschaltereinsatz, 1-polig, 10A, 250V, DIN 89322-6/1	105, 1133, 1138, 1144, 1146,
Serienschaltereinsatz, 1-polig, 10A, 250V, DIN 89322-5/1	1133, 1138, 1144, 1146, 105
Kreuzschaltereinsatz, 1-polig, 10A, 250V, DIN 89322-7/1	1133, 1138

