









NOTES
Bemerkungen

12 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY


Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren
liegt nicht im Einfluss und Gewähr-
leistungsumfang von TE

Vor dem Bestuecken dieser zwei Kammern ist die Kurzschlussfeder durch Stecken des Buchsengehäuses in die 17pol. Messerleiste X-967366-X oder das 17pol. Flachstecker-Gehäuse 967204-1 zu betätigen, um eine Beschädigung der Kontaktierungsflächen zu vermeiden.

SCALE 1 : 1
M



UP TO THE LOCK
bis zum Einrasten



		1718091-1	A	11g	1	2	SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei	SELECT. GOLD PLATED selektiv vergoldet	SHORT CIRCUIT SPRING Kurzschlussfeder
					1	1	PBT-GF10	BLACK/schwarz	AMP MCP 2.8/JPT HOUSING, 15+2POS. AMP MCP 2.8/JPT Gehäusue, 15+2polig
PART NO. CUSTOMER Teilenummer Kunde	TE AMP PART NO. TE AMP Teilenummer	REV.	WEIGHT Gewicht	PCS.	POS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN 09MAR2012 Mohnke, B.		 TE Connectivity	
		CHK 23JAN2014 Krauss, S.			
DIMENSIONS: MASSENEIHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL GEOMETRIC TOLERANCES A. ISO 8015 A. DIN 16901 - 140		NAME	
		0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES / WINKEL ± —		AMP MCP 2.8/JUNIOR POWER TIMER HOUSING, 17POS. (15+2POS.) WITH SHORT CIRCUIT SPRING AMP MCP 2.8/Junior Power Timer Gehäuse, 17polig (15+2polig) mit zweiter Kontaktsicherung	
APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ		—		SIZE	
MATERIAL		FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		CAGE CODE	
SEE PARTS LIST		SEE PARTS LIST		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	
		WEIGHT GEWICHT SEE PARTS LIST		RESTRICTED TO NUR FUER	
		A2 00779		—	
		C=1718091			
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 2:1	
				SHEET BLATT 1 OF VON 1	
				REV A1	