

SERIE NP

Manometri a molla tubolare in esecuzione standard

- ◆ elemento manometrico in lega di rame;
- ◆ DN 40 - 50 - 63 - 80 - 100;
- ◆ campi di misura compresi fra -1 e 400 bar.

NP SERIES

Standard Bourdon tube pressure gauges

- ◆ copper alloy pressure element assembly;
- ◆ NS 40 - 50 - 63 - 80 - 100;
- ◆ ranges included between -1 and 400 bar.

Tabella NP 1

Modelli previsti e tipo di custodia

Table NP 1

Available models and casing type

DN \ NP	301	304	305	306
40	FK XK	FF	FF	FK XK
50	FK XK	FF	FF	FK XK
63	FK XK	FF	FF	FK XK
80	FF	FF	FF	FF
100	FF	FF	FF	FF

Legenda: FF = cassa di acciaio verniciato con fascia di copertura di acciaio verniciato o cromato e trasparente di vetro FK = cassa di acciaio verniciato e trasparente di materia plastica montato forzato XK = cassa di acciaio inossidabile e trasparente di materia plastica montato forzato	Caption: FF = painted steel case with painted or chromate steel slip-on ring and glass window FK = painted steel case and plastic snap-fit window XK = stainless steel case and plastic snap-fit window
--	---

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Diametri nominali**
- 40, 50, 63, 80 e 100.
- **Custodia**
- vedere tabella NP 1.
- **Trasparente**
- vedere tabella NP 1.
- **Attacco di pressione (secondo EN 837-1)**
- di ottone con filettatura Gas (BSP), Gas conico (BSPT) o NPT secondo la quota F delle tabelle NP, oppure solo su richiesta, diverse da quelle indicate.

TECHNICAL FEATURES

- **Nominal sizes**
- 40, 50, 63, 80 and 100.
- **Casing**
- see table NP 1.
- **Window**
- see table NP 1.
- **Pressure connection (according to EN 837-1)**
- brass with Gas (BSP), BSPT or NPT thread as F dimension shown in NP tables, otherwise only on request, different from those indicated.

- **Elemento sensibile**

- di bronzo fosforoso.

- **Saldatura dell'elemento manometrico**

- in lega di stagno;
 - in lega di stagno/argento per temperature > a 65°C e/o per pressioni > a 60 bar.

- **Movimento**

- di ottone.

- **Campi di scala**

- (secondo EN 837-1)

- **Campi di numerazione:**

- manometri: $0 \div 1$; $0 \div 1,6$; $0 \div 2,5$; $0 \div 4$; $0 \div 6$; $0 \div 10$; $0 \div 16$; $0 \div 25$; $0 \div 40$; $0 \div 60$; $0 \div 100$; $0 \div 160$; $0 \div 250$; $0 \div 400$;
 - vuotometri: $-1 \div 0$;
 - manovuotometri: $-1 \div 0,6$; $-1 \div 1,5$; $-1 \div 3$; $-1 \div 5$; $-1 \div 9$; $-1 \div 15$; $-1 \div 24$;
 - (divisioni secondo tabella C1 a pag. P08)
 - altri campi non normalizzati per singola o doppia scala (su richiesta).

- **Unità di pressione:**

- bar, kPa, MPa, kg/cm² e psi per singola o doppia scala.

- **Angolo della scala:**

- 270 °.

- nota:** la pressione di esercizio, se costante, deve essere compresa fra 1/10 e 3/4 circa del valore di fondo scala; per pressioni variabili o pulsanti è opportuno adottare gli strumenti della serie SP a riempimento di liquido.

- **Sovrappressioni**

- non ammesse.

- **Indice**

- di acciaio brunito con virola fissa.

- **Quadrante**

- di alluminio con scale graduate e scritte in nero indelebile su fondo bianco.

- **Precisione**

- (secondo EN 837-1)

- classe 1,6 ($\pm 1,6\%$ riferito al valore di fondo scala).

- **Temperatura ambiente**

- 10 $\div$ +60 °C.

- **Temperatura di utilizzo**

- 0 $\div$ + 65 °C con saldatura in lega di stagno;
 - 10 $\div$ + 120 °C con saldatura in lega di stagno/argento.

- **Pressure element**

- phosphor bronze.

- **Welding**

- tin alloy;
 - tin/silver alloy for temperatures > 65°C and/or pressures > 60 bar.

- **Movement**

- brass.

- **Ranges**

- (according to EN 837-1)

- **Graduation:**

- pressure gauges: $0 \div 1$; $0 \div 1,6$; $0 \div 2,5$; $0 \div 4$; $0 \div 6$; $0 \div 10$; $0 \div 16$; $0 \div 25$; $0 \div 40$; $0 \div 60$; $0 \div 100$; $0 \div 160$; $0 \div 250$; $0 \div 400$;
 - vacuum gauges: $-1 \div 0$;
 - compound gauges: $-1 \div 0,6$; $-1 \div 1,5$; $-1 \div 3$; $-1 \div 5$; $-1 \div 9$; $-1 \div 15$; $-1 \div 24$;
 - (divisions as per table C1 at page P08)
 - other graduations not normalized for single or double range (on request).

- **Unit of pressure:**

- bar, kPa, MPa, kg/cm² and psi for single or double scale.

- **Scale angle:**

- 270 °.

- note:** working pressure, if constant, has to be included between 1/10 and about 3/4 of full scale value; for fluctuating or pulsating pressures it is suitable to choose a liquid filled instruments of SP series.

- **Over-pressures**

- not allowed.

- **Pointer**

- burnished steel - not adjustable.

- **Dial**

- white aluminium with black figures.

- **Accuracy**

- (according to EN 837-1)

- class 1,6 ($\pm 1,6\%$ of full scale deflection).

- **Ambient temperature**

- 10 $\div$ +60 °C.

- **Operating temperature**

- 0 $\div$ + 65 °C with tin alloy welding;
 - 10 $\div$ +120 °C with tin/silver alloy welding.

ADATTABILITÀ

- **Accessori**

- (vedere la serie AM)

APPLICATIONS

- **Accessories**

- (see AM series)

VARIANTI

- rosso regolabile sul trasparente
di identificazione V13)**
- rosso sul quadrante
di identificazione V14)**
- nto di strozzatura**
abile all'attacco di pressione per ridurre la velocità
esso del fluido di processo nello strumento.
di identificazione V26)

OPTIONS

- **Adjustable red pointer on the window**
(identification V13)
- **Red pointer on the dial**
(identification V14)
- **Restrictor**
applicable to pressure connection to reduce the process
fluid entry speed into the instrument.
(identification V26)

DOCUMENTAZIONE

- Complementari**
 Conforme all'ordinazione EN 10204-2.2.
 Garanzia PED.

DOCUMENTATION

- **Complementary documents**
 - o certificate of compliance with the order EN 10204-2.2.
 - o PED declaration.

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

Model	Options	Nominal size	Connection	Range
NP 301-FF NP 301-FK NP 301-XK NP 304-FF NP 305-FF NP 306-FF NP 306-FK NP 306-XK	V13 V14 V26	DN 40 DN 50 DN 63 DN 80 DN 100	1/8 Gas 1/8 Gas con. 1/8 NPT 1/4 Gas 1/4 Gas con. 1/4 NPT 1/2 Gas 1/2 Gas con. 1/2 NPT Others	0 ÷ 1 bar 0 ÷ 25 bar -1 ÷ 0 bar 0 ÷ 1,6 bar 0 ÷ 40 bar -1 ÷ 0,6 bar 0 ÷ 2,5 bar 0 ÷ 60 bar -1 ÷ 1,5 bar 0 ÷ 4 bar 0 ÷ 100 bar -1 ÷ 3 bar 0 ÷ 6 bar 0 ÷ 160 bar -1 ÷ 5 bar 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 250 bar -1 ÷ 9 bar 0 ÷ 16 bar 0 ÷ 400 bar -1 ÷ 15 bar -1 ÷ 24 bar

EXAMPLE = NP 301-FF-V13 • DN 80 x 1/4 Gas • range 0 ÷ 16 bar

NP 301



Manometro con
attacco radiale
per montaggio
diretto

*Pressure gauge
with bottom con-
nection for local
mounting*




Table NP 301

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Ø fori 120°	PESO ~ kg
40	40	25	36	8,8	12	1/8	40							0,06
50	51	27	46	9,5	14	1/4	51							0,10
63	63	27	53	10	14	1/4	63							0,13
80	79	32	66	10	14	1/4	81							0,21
100	99	51	87	15	22	1/2	102							0,60

NP 304



Manometro con
attacco posteriore
per montaggio
incassato e fissag-
gio con 3 fori

*Pressure gauge
with back connec-
tion for flush
mounting with 3
fixing holes*




Table NP 304

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Ø fori 120°	PESO ~ kg
40	41	28	16	0	12	1/8		2	2	51	61	24	3,6	0,10
50	52	30	20	0	14	1/4		2	2	60	71	26	3,6	0,16
63	64	30	20	0	14	1/4		2	1,5	75	85	26,5	3,6	0,20
80	81	30	20	0	14	1/4		2	2,5	95	110	25,5	5	0,26
100	101	51	35	30	17	1/2		2,5	3,5	118	132	45	6	0,65

NP 305



Manometro con
attacco posteriore
per montaggio
incassato e fissag-
gio con staffa

*Pressure gauge
with back connec-
tion for flush
mounting with
clamp fixing*




Table NP 305

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Ø fori 120°	PESO ~ kg
40	40	28	25	0	12	1/8	44	4,5						0,09
50	51	30	27	0	14	1/4	55	5,5						0,15
63	63	30	27	0	14	1/4	68	7						0,17
80	79	30	27	0	14	1/4	84	7						0,23
100	101	51	35	30	17	1/2	132	7						0,71

NP 306



Manometro con
attacco posteriore
per montaggio
diretto

*Pressure gauge
with back connec-
tion for direct
mounting*




Table NP 306

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Ø fori 120°	PESO ~ kg
40	40	25	16	0	12	1/8	40							0,06
50	51	27	20	0	14	1/4	51							0,10
63	63	27	20	0	14	1/4	63							0,13
80	79	32	20	0	14	1/4	81							0,22
100	99	51	35	30	17	1/2	102							0,60

nota: i dati qui riportati non sono impegnativi ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di esigenze tecnico-commerciali
note: informations shown in this series may be changed at any time without prior notice