



C-1599
ステンレス製

シェルロック
SHELL LOCKS

頑丈でローコスト 自販機をガッチリガードします



C-1599-R




鍵違い

[C-1599-R]





2-M8×30 六角穴付止めねじナット & S.W.付

Hex socket set screw with nut & S.W.




受け用押



〔 受け用押え金具 〕 〔 本体用押え金具 〕



パネル穴明け寸法(C-1599-L) Panel drilling dimension



パネル穴明け寸法(C-1599-R) Panel drilling dimension




使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
					数量 Quantity	単価 Price
C-1599-L	●		左取付け Left-installation	23547	¥11,000	6個～ ¥10,450
C-1599-R	●		右取付け Right-installation	23548	¥11,000	6個～ ¥10,450

- : RoHS指令対応品
▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



取付け方法 Installation method

- 取付け面にφ9～φ10の穴(4箇所)を明けてください。
 - 表面に台座、裏面に各押え金具を当てナット・S.W.で締付けてください。
 - Pierce four holes of 9 to 10 in the installed surface.
 - Set the spacer on the front and the hold plates on the back of the panel and secure them with nuts and spring washers.