


ZEICHNUNG GÜLTIG AB 2.5.190


Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1977
TE AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
1	Neue Zeichnung erstellt	24.4.80	B.L.
2	NOTE 9 UND 10 ERGÄNZT	23.9.80	B.L.
3	3,4 und 6 pol. Geh. Kodierung ergänzt	31.10.80	B.L.
4	Leiterplattenabgriff, Zahlen und -1 hinzu	18.2.81	B.L.
5	Tol. für Leiterplattenabgr. geändert	18.3.81	B.L.
6	6 pol. Geh. Kodierung geändert	2.4.81	B.L.
7	Rippe 0,5 und Maß 3,15+0,2 hinzu	14.9.81	B.L.
8	5 pol. PN 927 248 hinzu	15.2.82	B.L.
9	Rippen 0,5+0,2 hinzu	1.4.82	B.L.
10	6 pol. Sonderausführung dazu	7.1.83	B.L.
11	15 pol. Version hinzu	8.6.84	B.L.
12	11 pol. Version hinzu	26.10.84	B.L.
13	12 pol. Version hinzu u. 3 pol.	23.1.84	B.L.
14	5 und 7 pol. Ausführung nachgeht	31.10.85	B.L.
15	Anpassung an Werkzeug	2.10.86	n.H.H.
16	Leiterplattenabgriff II, PN's, Maße, etc. ändern	10.5.87	n.H.H.
17	Profilbohrer im Deckel geschlossen	21.6.90	M.Hoffmann
18	PN 926 210-229 geändert	21.7.93	M.Hoffmann
19	PN 926 210-229 geändert	04SEP10	KK/HMR
A	ECR-10-017385		





Ansicht
Leiterplattenabgriff




Leiterplattenabgriff II



Schnitt A-A



Ansicht X



- 16 Rastfenster ϕ 2,5mm oder wahlweise Vierkanfloch 2x2 mm
- 15 Rastnacke zwischen letzter u. vorletzter Kammer
- 14 Rastnacke zwischen Kammer 1u.2
- 13 Stick-Mould Ausführung
- 12 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 3 u. 4
- 11 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 4 u. 5
- 10 Kammernummer
Fette Engschrift 14, DIN1451, 0,16erhaben, Fläche 0,2 vertieft
- 9 Zahlen und Schrift: fette Engschrift 14, DIN1451
0,16 erhaben, Fläche 0,2 vertieft
- 8 Lage des Kontaktpunktes auf der Leiterplatte
- 7 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 16 u. 17
- 6 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 5 u. 6
- 5 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 12 u. 13
- 4 Kodiersteg; Lage siehe Tabelle
- 3 Steg vor Kammer Nr. 1
- 2 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 1 u. 2
- 1 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 2 u. 3

928 239-2	10,0	14,8	Sonderausf.	3	
928 225-1	15,0	19,8	Sonderausf.	4	
	20,0	24,8	Sonderausf.	5	
	30,0	34,8		7	
928 130-1	10,0	14,8		3	928 055-1
	55,0	59,8		12	928 058-1
	50,0	54,8		11	928 018-1
	25,0	29,8		6	927 748-1
	70,0	74,8		15	927 744-1
	25,0	29,8	Sonderausf.	5	927 048-1
	20,0	24,8		5	927-248-1
	95,0	99,8		20	926 229-1
	90,0	94,8		19	926 228-1
	85,0	89,8		18	926 227-1
	85,0	89,8		18	926 226-1
	80,0	84,8		17	926 225-1
	75,0	79,8		16	926 224-1
	70,0	74,8		15	926 223-1
	65,0	69,8		14	926 222-1
	60,0	64,8		13	926 221-1
	55,0	59,8		12	926 220-1
	50,0	54,8		11	926 219-1
	45,0	49,8		10	926 218-1
	40,0	44,8		9	926 217-1
	35,0	39,8		8	926 216-1
	30,0	34,8		7	926 215-1
	25,0	29,8		6	926 214-1
	20,0	24,8	Sonderausf.	5	926 213-1
928 133-1	15,0	19,8		4	926 212-1
928 129-1	10,0	14,8		3	926 211-1
928 169-1	5,0	9,8		2	926 210-1
13	4	X	Y	Polzahl	Bestell-Nr
Ausführung M					
TYCO ELECTRONICS AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Ffm.					
Benennung MT-Direktstecker (5mm)					
K					
927 248-1/548-1	UL 94 V-2				
926 210-1... 229-1	Polyamid 6.6	natur			
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Nicht tolerierte Maße $\pm 0,15$ mm	Format	Zeichnungs-Nr.
Gez. 14.4.80	Gepr. 2.4.81	Gepr.	D	926 210	A
12-1	61		Maßstab 5:1 (21)		Blatt-Nr.

OBSOLETE
NOT the LATEST
REVISION