

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

VERWENDET FÜR -
NUMMER 828 171

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC
AI
DIST
-
WAR NR.
-
PASSEND ZU -

AMP

828 171-3

1

1

2x7POS. FEMALE CONNECTOR
2x7 POL. BUCHSENSTECKER

PBTP

CuSn

BLACK
SCHWARZ

2.0µmAu

828 171-2

1

1

2x7POS. FEMALE CONNECTOR
2x7 POL. BUCHSENSTECKER

PBTP

CuSn

BLACK
SCHWARZ

0.8µmAu

828 171-1

1

1

2x7POS. FEMALE CONNECTOR
2x7 POL. BUCHSENSTECKER

PBTP

CuSn

BLACK
SCHWARZ

1.25µmAu

BESTELL-NR.

POS.

STÜCK

BENENNUNG EINZELTEIL

GEHÄUSE

KONTAKT

GEHÄUSE

KONTAKT

WERKSTOFF

OBERFLÄCHE/FARBE

GEZ.

24.05.1994

GEPR.

24.05.1994

W. TILLE

R. KRÄMER

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

KW26/94

AMP

AMP DEUTSCHLAND GmbH
D-63225 Langen

BENENNUNG

RV100-2x7POS. MT FEMALE CONNECTOR
2x7POL.MT BUCHSENSTECKER

1

K

NICHT TOLERIERTE MASSE

± 0.2
± -

FORMAT

A3

ZEICHNUNGS-NR.

828 171

MASSTAB

5:1

BLATT

1 VON 1

REV.

A

1

WIRE SIZE 0.12-0.35mm²
MAX. ISO Ø1.2mm
DRAHTGRÖSSENBEREICH 0.12-0.35mm²
MAX. ISO Ø1.2mm

2

DIMENSION AT THE INJECTOR MARKS MAX. 19.3mm
MASS AN DEN ANGUSSBRUCHSTELLEN MAX. 19.3mm

1

2

15.8

6.5

6.64

18.94

2.54

5.84

6x2.54=15.24

LOADING INSTRUCTION
BESTÜCKUNG

AMP-EN-554 REV 9-93

29-JUN-94 09:21:43 wt5200 /home/g02s01/wt5200/rv100 s.828171.1.c

Lead Free Conversion in Process - Refer to Specification 230-700 at www.tycoelectronics.com/leadfree