






Zeichnung geschützt durch © Copyright 1985 AMP DEUTSCHLAND GmbH Alle Rechte vorbehalten	Index	Änderung	Tsg	Name
	<u>0</u>	<u>1241962 hinzu; Rtr. angepasst</u>	<u>23-07-02</u>	<u>F. Stredak</u>
	<u>J1</u>	<u>PN 82246 hinzu</u>	<u>23-JUL-02</u>	<u>S. Melnik</u>
	<u>J2</u>	<u>PN 92823 OBSOLETE</u>	<u>12.01.05</u>	<u>STREDAK</u>
	<u>J3</u>	<u>PN1740544-8 hinzu</u>	<u>12.11.05</u>	<u>N. HARPUTUGLI</u>
	<u>J5</u>	<u>REVISED PER ECO-10-003194</u>	<u>15FEB10</u>	<u>HMR</u>
	<u>J6</u>	<u>ECR-10-017384</u>	<u>31AUG10</u>	<u>HMR</u>

Leiterplattenabgriff $\triangle 12$

Schnitt A - A



TEILSCHNITT B-B



- 13 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
927697-2

12 Nicht tolerierte Maße im Leiterplattenabgriff $\pm 0,1$

11 Rastfenster $\varnothing 2,5 \text{ mm}$ oder wahlweise
Vierkantloch $2 \times 2 \text{ mm}$

10 MATERIAL PA6 (GWT 750°C WITHOUT FLAME)
Material PA6 (Glühdrahtprüfung 750°C ohne Flamme)

9 Kontaktierung zur Drahtmitte 0,7 versetzt

8 Farbkodierung natur
grau
schwarz

7 Kodiersteg zwischen Kammer-Nr. $N+(N+1)$

6 Verriegelungsnocken zwischen Kammer-Nr.
(für Verrastung auf Leiterplatte) $N+(N+1)$

5 Ausführung nach DIN 40 801 Bl. 1
Beiblatt S.7 (ein- oder beidseitig kaschiert)

4 Toleranz beliebiger Teilungen zueinander $\pm 0,1$

3 Lage des Kontaktpunktes auf der Leiterplatte

2 Zahlen und Schrift: fette Engschrift 1,4 DIN 1451
0,16 erhaben, Fläche 0,2 vertieft

1 Kammernummer 1 bzw. Leiterbahn 1

OBSOLETE	A	2+3	1+2 u. 7+8	II	35	39,8	—	8	17405544-8	10
OBSOLETE	A	2+3	1+2 u. 6+7	II	30	34,8	—	7	928 246	8
OBSOLETE	A	2+3	1+2 u. 11+10	I	55	59,8	—	12	928 231	11
OBSOLETE	A	2+3	1+2 u. 4+5	II	20	24,8	—	5	928 243	4
OBSOLETE	B	2+3	1+2 u. 9+10	I	45	49,8	—	10	928 107	9
OBSOLETE	A	3+4	1+2 u. 8+9	II	40	44,8	—	9	124 1902	10
OBSOLETE	A	2+3	1+2 u. 8+9	II	40	44,8	—	9	927 697	8
	R	2+3	1+2 u. 7+8	II	35	39,8	—	8	927 161	7
OBSOLETE	A	5+6	1+2 u. 6+7	II	30	34,8	—	7	927 160	6
	J	2+3	1+2 u. 5+6	II	25	29,8	—	6	927 153	5
Teil Rev.				Leiterplatte	X	Y	Z _L	Folzahl	Best.-Nr.	Gehäuse
Part Rev.										

lt. Tabelle PA66UL94V-2 natur / grau				
Bestell.-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Farbe	
Gsz. 31.10.84 Gull	Gszr. 28.5.85	Gszr. 28.5.85	Gszr. 28.5.85	



Tyco Electronics AMP DEUTSCHLAND 1.6mbh

Langen b. Ffm.

Benennung MT-DIREKTSTECKER (5mm) 0,5 sq.mm (Gehäuse für SCHNITTLEITUNG) MT-Card Edge Connectors (5mm) 0,5 sq.mm (in IDC Technology)	K
Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm ± 0,5 mm Maßstab 1:1	Format Zeichnungs-Nr. D 927159
Blatt-Nr.	

**NOT the LATEST
REVISION**