

S3V□

600V 3.5A

特長


- 耐湿性に優れ高信頼性
- 高耐圧

Feature

- High-Reliability
- High Voltage

■外観図 OUTLINE

Package : AX14

Unit : mm
Weight : 1.06g (typ.)* 捺印面展開図
Marking
S3V 63
品名略号
Type No.ロット記号 (例)
Date code

極性および級色別

Color code Cathode band

Red : S3V20

Blue : S3V60

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS


●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions		品 名 Type No.	S3V20	S3V60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}				- 55 ~ 150		℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j				150		℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}				200	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波、抵抗負荷、Ta=40℃ 50Hz sine wave, Resistance load, Ta=40℃	20×20×1t銅板付き With 20×20×1mm Copper plate	3.5		A	
			フィンなし Without heatsink	2.6			
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波、非繰り返し 1 サイクルせん頭値、Tj=25℃ 50Hz sine wave , Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25℃			120		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms≦t<10ms、Tj=25℃			60		A ² s

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F=2.6\text{A}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R=V_{RM}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{j\ell}$	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 6.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Shindengen:

[S3V60-4060](#) [S3V60-4061](#) [S3V60-7060](#) [S3V60-7061](#) [S3V60-7000](#) [S3V60-4000](#)