

Koppelrelais, 1 oder 2 Wechsler, 15,8 mm breit mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung und Verpolschutzdiode bei DC

- Spulen für AC oder DC sensitiv, 500 mW
- Sichere Trennung zwischen Spule und Kontaktsatz nach EN 50178, EN 60204 und EN 60335
- 6 kV (1,2/50 µs), 8 mm Luft- und Kriechstrecke
- Verbrauchte Schaltrelais leicht austauschbar
- Modulserie 99.02
- Anschlüsse mit Schraub- oder Zugfederklemmen

48.31 / 48.52
Schraubklemmen



48.72
Zugfederklemmen



Abmessungen siehe Seite 5

Kontakte

Anzahl der Kontakte	
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC
Max. Schaltleistung AC1	VA
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC)	kW
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V	A
Min. Schaltlast	mW (V/mA)
Kontaktmaterial Standard	

Spule

Lieferbare	V AC (50/60 Hz)
Nennspannungen (U _N)	V DC
Bemessungsleistung AC/DC sens. VA (50 Hz)/W	
Arbeitsbereich	AC
	DC sensitiv
Haltespannung	AC/DC
Rückfallspannung	AC/DC

Allgemeine Daten


Mech. Lebensdauer	Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele
Ansprech-/Rückfallzeit	ms
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)	kV
Spannungsfestigkeit offene Kontakte	V AC
Umgebungstemperatur	°C
Schutzart	

Zulassungen (Details auf Anfrage)


48.31




- 1 Wechsler, 10 A
- Schraubklemmen



48.52/72



- 2 Wechsler, 8 A
- Schraub- oder Zugfederklemmen



1 Wechsler

2 Wechsler

Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	10/20	8/15
Nennspannung/max. Schaltspannung	250/400	250/250
Max. Schaltleistung AC1	2.500	2.000
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	500	400
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC)	0,37	0,3
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V	10/0,3/0,12	8/0,3/0,12
Min. Schaltlast	300 (5/5)	300 (5/5)
Kontaktmaterial Standard	AgNi	AgNi
Lieferbare	12 - 24 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 110 - 120 - 230
Nennspannungen (U _N)	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Bemessungsleistung AC/DC sens. VA (50 Hz)/W	1,2/0,5	1,2/0,5
Arbeitsbereich	(0,8...1,1)U _N	(0,8...1,1)U _N
	(0,73...1,5)U _N	(0,73...1,5)U _N
Haltespannung	0,8 U _N / 0,4 U _N	0,8 U _N / 0,4 U _N
Rückfallspannung	0,2 U _N / 0,1 U _N	0,2 U _N / 0,1 U _N
Mech. Lebensdauer	10 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶
Elektrische Lebensdauer AC1	200 · 10 ³	100 · 10 ³
Ansprech-/Rückfallzeit	7/4 (AC) - 12/12 (DC)	7/4 (AC) - 12/12 (DC)
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Spannungsfestigkeit offene Kontakte	1.000	1.000
Umgebungstemperatur	-40...+70	-40...+70
Schutzart	IP 20	IP 20

Koppelrelais, 1 oder 2 Wechsler, 15,8 mm breit mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung und Verpolschutzdiode bei DC

- Spulen für AC oder DC sensitiv, 500 mW
- Sichere Trennung zwischen Spule und Kontaktsatz nach EN 50178, EN 60204 und EN 60335
- 6 kV (1,2/50 µs), 8 mm Luft- und Kriechstrecke
- Verbrauchte Schaltrelais leicht austauschbar
- Modulserie 99.02
- Anschlüsse mit Schraub- oder Zugfederklemmen

B

48.61 / 48.62
Schraubklemmen



48.81 / 48.82
Zugfederklemmen



Abmessungen siehe Seite 5

Kontakte

Anzahl der Kontakte		1 Wechsler	2 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A	16*/30	10/20
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC	250/400	250/400
Max. Schaltleistung AC1	VA	4.000	2.500
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA	750	500
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC)	kW	0,55	0,37
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V	A	16/0,3/0,12	10/0,3/0,12
Min. Schaltlast	mW (V/mA)	500 (10/5)	300 (5/5)
Kontaktmaterial Standard		AgCdO	AgNi



Spule

Lieferbare	V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 110 - 120 - 230	—
Nennspannungen (U _N)	V DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Bemessungsleistung AC/DC sens. VA (50 Hz)/W		1,2/0,5	—/0,5
Arbeitsbereich	AC	(0,8...1,1)U _N	—
	DC sensitiv	(0,8...1,5)U _N	(0,8...1,5)U _N
Haltespannung	AC/DC	0,8 U _N / 0,4 U _N	—/0,4 U _N
Rückfallspannung	AC/DC	0,2 U _N / 0,1 U _N	—/0,1 U _N


Allgemeine Daten

Mech. Lebensdauer	Schaltspiele	10 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶
Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Ansprech-/Rückfallzeit	ms	7/4 (AC) - 12/12 (DC)	12/12 (DC)
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Spannungsfestigkeit offene Kontakte	V AC	1.000	1.000
Umgebungstemperatur	°C	−40...+70	−40...+70
Schutzart		IP 20	IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



* Bei einem Dauerstrom >10 A
sind die Anschlüsse
11-21, 14-24, 12-22 zu brücken



Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 48, für 35 mm-Schiene (EN 60715), Schraubklemmen, Koppelrelais, 2 Wechsler 8 A, Spulenspannung 24V DC sensitiv, grüne LED + Freilaufdiode und Verpolschutzdiode, + an A1, Modulserie 99.02.

4 8 . 5 2 . 7 . 0 2 4 . 0 0 5 0

Serie ———

Typ ———

Mit Schraubklemmen
3 = für Tragschiene
DIN EN 60715 TH 35
5 = für Tragschiene
DIN EN 60715 TH 35
6 = für Tragschiene
DIN EN 60715 TH 35

Mit Zugfederklemmen
7 = für Tragschiene
DIN EN 60715 TH 35
8 = für Tragschiene
DIN EN 60715 TH 35

Anzahl der Kontakte ———

1 = 1 Kontakt, 48.31, 10 A
48.61, 48.81, 16 A
2 = 2 Kontakte, 48.52, 48.72, 8 A
48.62, 48.82, 10 A
(48.62, 48.82 nur für DC)

Spulenerregung ———

7 = DC sensitiv
8 = AC (50/60 Hz)

Spulennennspannung ———

Siehe Spulentabelle

A: Kontaktmaterial
0 = AgNi, Standard bei
48.31/52/62/72/82
AgCdO, Standard
bei 48.61/81
4 = AgSnO₂, nur bei
48.61/62/81/82
5 = AgNi + Au,
nur bei 48.31/52/72

B: Kontaktart
0 = Wechsler

D: Ausführung
0 = Standard

C: Option
5 = Standard bei DC:
Grüne LED, Verpolschutzdiode,
Freilaufdiode (+ an A1)
6 = Standard bei AC:
Grüne LED, Varistor

Die Ausführung kann nur innerhalb einer Zeile gewählt werden.
Bevorzugte Ausführungen sind **"fett"** gedruckt.


Typ	Spule	A	B	C	D
48.31/52/72	AC	0 - 5	0	6	0
48.31/52/72	DC	0 - 5	0	5	0
48.61/81	AC	0 - 4	0	6	0
48.61/81	DC	0 - 4	0	5	0
48.62/82	DC	0 - 4	0	5	0

Allgemeine Angaben


Isolationseigenschaften nach EN 61810-1, VDE 0435 T 210			48.31/61/62	48.52/72	48.31/61/62/81/82	
Bemessungsisolationsspannung	V		250	250	400	
Bemessungsstoßspannung	kV		4	4	4	
Verschmutzungsgrad			3	2	2	
Überspannungskategorie			III	III	III	
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)	kV		6 (8 mm)			
Spannungsfestigkeit offene Kontakte	V AC		1.000			
Spannungsfestigkeit zwischen benachbarten Kontakten	V AC		2.000 (48.52); 2.500 (48.62)			
EMV - Störfestigkeit des Ansteuerungskreises (Spule)						
Burst (5/50 ns, 5 kHz) an A1 - A2			EN 61000-4-4		Klasse 4 (4 kV)	
Surge (1,2/50 µs) an A1 - A2 (differential mode)			EN 61000-4-5		Klasse 3 (2 kV)	
Weitere Daten						
Prellzeit beim Schließen des Schließers/Öffners	ms		2/5			
Vibrationsfestigkeit (10...200)Hz Schließer/Öffner	g		20/5 (für 1 Kontakt)		15/3 (für 2 Kontakt)	
Wärmeabgabe an die Umgebung	ohne Kontaktstrom	W	0,7			
	bei Dauerstrom	W	1,2 (48.31)	1,3 (48.52/72)	1,2 (48.61/62/81/82)	
Abisolierlänge	mm		8			
 Drehmoment	Nm		0,5			
Max. Anschlussquerschnitt			Schraubklemmen		Zugfederklemmen	
			eindrätig	mehrdrätig	eindrätig	mehrdrätig
	mm²		1x6 / 2x2,5	1x4 / 2x2,5	2x(0,2...1,5)	2x(0,2...1,5)
	AWG		1x10 / 2x14	1x12 / 2x14	2x(24...18)	2x(24...18)

Kontaktaten


F 48 - Elektrische Lebensdauer bei AC
Typ 48.31/61/81




F 48 - Elektrische Lebensdauer bei AC
Typ 48.62/82




F 48 - Elektrische Lebensdauer bei AC
Typ 48.52/72



H 48 - Gleichstromschaltvermögen bei DC1 - Belastung
Typ 48.31/52/61/72/81



H 48 - Gleichstromschaltvermögen bei DC1 - Belastung
Typ 48.62/82



- Bei ohmscher Last (DC1) und einem Schnittpunkt von Strom und Spannung unterhalb der Kurve kann von einer elektrischen Lebensdauer von ≥ 100.000 Schaltspielen ausgegangen werden.
- Bei einer induktiven Last (DC13) ist eine Freilaufdiode parallel zur Last zu schalten. Anmerkung: Die Rückfallzeit der Last verlängert sich.

- Bei ohmscher Last (DC1) und einem Schnittpunkt von Strom und Spannung unterhalb der Kurve kann von einer elektrischen Lebensdauer von ≥ 100.000 Schaltspielen ausgegangen werden.
- Bei einer induktiven Last (DC13) ist eine Freilaufdiode parallel zur Last zu schalten. Anmerkung: Die Rückfallzeit der Last verlängert sich.

Spulendaten

DC Ausführung (0,5 W sensitiv)

Nennspannung U_N V	Spulen-code	Arbeitsbereich		Bemessungsstrom I mA
		U_{min}^* V	U_{max} V	
12	7.012	8,8	18	41
24	7.024	17,5	36	22,2
125	7.125	91	188	4


* $U_{min} = 0,8 U_N$ für 48.61, 48.62, 48.81 und 48.82

AC Ausführung

Nennspannung U_N V	Spulen-code	Arbeitsbereich		Bemessungsstrom I mA
		U_{min} V	U_{max} V	
12	8.012	9,6	13,2	90,5
24	8.024	19,2	26,4	46
110	8.110	88	121	10,1
120	8.120	96	132	11,8
230	8.230	184	253	7,0


B

R 48 - DC-Spulen-Betriebsspannungsbereich



- 1 - Max. zulässige Spulenspannung
2 - Ansprechspannung bei Spulentemperatur gleich Umgebungstemperatur

R 48 - AC-Spulen-Betriebsspannungsbereich




- 1 - Max. zulässige Spulenspannung
2 - Ansprechspannung bei Spulentemperatur gleich Umgebungstemperatur


Komponenten

Koppelrelais	Fassung	Relaistyp	Modul	Variclip
48.31	95.03	40.31	99.02	095.01
48.52	95.05	40.52	99.02	095.01
48.61	95.05	40.61	99.02	095.01
48.62	95.05	44.62	99.02	095.01
48.72	95.55	40.52	99.02	095.91.3
48.81	95.55	40.61	99.02	095.91.3
48.82	95.55	44.62	99.02	095.91.3

Abmessungen



Zubehör




Kammbrücke zum Verbinden der Klemmen A1 oder A2 von bis 8 Koppelrelais 48.31, 48.52, 48.61, 48.62 (nicht bei Koppelrelais mit Zugfederklemmen einsetzbar)
Bemessungswerte

095.18 (Blau)

095.18.0 (Schwarz)

10 A - 250 V



Bezeichnungsschild-Matte, für Variclip 095.01, 095.91.3, 72 Schilder, (6x12) mm, zum Bedrucken mit Plotter

060.72