

## D-SUB-Kontakträger - VS-25-ST-DSUB-CD-G - 1689938

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



D-SUB-Kontakträger, Shell-Größe 3, für 25 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC, für Anbaurahmen VS-25-...

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918914332

### Technische Daten

#### Mechanische Kennwerte

Polzahl	25
Steckgesicht	D-SUB 25
Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	Crimpanschluss

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

#### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Stahl gelb chromatiert
Material Kontakträger	Polyester GF

#### Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Bemessungsstrom	5 A

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261203
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202

## D-SUB-Kontakträger - VS-25-ST-DSUB-CD-G - 1689938

### Klassifikationen

#### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000437
<b>ETIM 3.0</b>	EC000437
<b>ETIM 4.0</b>	EC000437
<b>ETIM 5.0</b>	EC000437

#### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211923
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121522
<b>UNSPSC 11</b>	39121522
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121522
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121522


### Approbationen

---

GOST /

---

### Approbationsdetails



### Zubehör

#### Crimpkontakt

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2 - 1688971



---



VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5 - 1688968



### Zeichnungen

## D-SUB-Kontakträger - VS-25-ST-DSUB-CD-G - 1689938

Maßzeichnung



D-SUB-Kontakträger

Schemazeichnung