



LED-Symbol-Leuchte Blendenkopf Pfeil SKIH10x2x

LED-Symbol-Leuchte für Snap-in Befestigung.
Flacher, oberflächenmatter Blendenkopf in
Pfeil-Form. Sehr guter Ein/Aus Kontrast.
Geeignet für Plattenstärken ab 1,5 mm.
Einweg-Gleichrichtung.

LED Symbol Indicator Arrow lens head SKIH10x2x

*LED symbol indicator for snap-in mounting.
Flat arrow-shaped lens head with matt surface.
A very good on-off contrast.
Suitable for panel thicknesses from 1,5 mm.
Half-wave rectification.*



Spezifikation

Gehäuse: Farbige transparent mit Snap-in Befestigung
Einbau-Öffnung: Ø10+0,2 mm
Schutzart: IP40
Anschluss: Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Löttemperatur: 260°/5 Sek.
Betriebsspannung: 12/14V DC (AC)
24/28V DC (AC)
130V AC
230V AC

Specification

*Housing: Colored transparent with snap-in mounting
Mounting-hole: Ø10+0,2mm
Protection class: IP40
Connection: Tab terminal 2,8 x 0,8 mm
Soldering temperature: 260°/5 sec.
Operating voltage: 12/14V DC (AC)
24/28V DC (AC)
130V AC
230V AC*

Materialien

Teil	Material
Gehäuse	Polycarbonat farbig transparent
Isolierteil	Polycarbonat
Anschluss	Flachstecker 2,8x0,8mm Messing blank

Material

Part	Material
Housing	Polycarbonate colored transparent
Insulating part	Polycarbonate
Connection	Tab terminal 2,8x0,8mm brass bright

Betriebstemperatur -30°C/+75°C
Lagertemperatur -40°C/+100°C

Operation Temperature -30°C/+75°C
Storage Temperature -40°C/+100°C

Optionen

- Einbau anderer LED Typen gleicher Bauform auf Anfrage möglich
- Verschiedene Blendenformen
- Auch in Sonderspannungen lieferbar

Options

- Mounting of other LED types in the same size on request
- Other lens head forms available
- Also available in special voltages

Artikel/ Part		Artikel-Text				Part-Text		
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
SKIH10022		LED Symbol-Leuchte Pfeil ROT 12/14V DC (AC)				LED Symbol Indicator arrow RED 12/14V DC (AC)		
12 V	 red rot	10.000 mcd/ @ 20,000 mA	15°	lm cd/m ²		18 mA	216 mW	60000 h
SKIH10024		LED Symbol-Leuchte Pfeil ROT 24/28V DC (AC)				LED Symbol Indicator arrow RED 24/28V DC (AC)		
24 V	 red rot	10.000 mcd/ @ 20,000 mA	15°	lm cd/m ²		17 mA	408 mW	60000 h
SKIH10122		LED Symbol-Leuchte Pfeil GELB 12/14V DC (AC)				LED Symbol Indicator arrow YELLOW 12/14V DC (AC)		
12 V	 yellow gelb	10.000 mcd/ @ 20,000 mA	15°	lm cd/m ²		18 mA	216 mW	60000 h
SKIH10124		LED Symbol-Leuchte Pfeil GELB 24/28V DC (AC)				LED Symbol Indicator arrow YELLOW 24/28V DC (AC)		
24 V	 yellow gelb	10.000 mcd/ @ 20,000 mA	15°	lm cd/m ²		17 mA	408 mW	60000 h
SKIH10222		LED Symbol-Leuchte Pfeil GRÜN 12/14V DC (AC)				LED Symbol Indicator arrow GREEN 12/14V DC (AC)		
12 V	 green grün	200 mcd/ @ 20,000 mA	30°	lm cd/m ²		18 mA	216 mW	60000 h
SKIH10224		LED Symbol-Leuchte Pfeil GRÜN 24/28V DC (AC)				LED Symbol Indicator arrow GREEN 24/28V DC (AC)		
24 V	 green grün	200 mcd/ @ 20,000 mA	30°	lm cd/m ²		17 mA	408 mW	60000 h
SKIH10228		LED Symbol-Leuchte Pfeil GRÜN 230V AC				LED Symbol Indicator arrow GREEN 230V AC		
230 V	 green grün	200 mcd/ @ 20,000 mA	30°	lm cd/m ²		2,5 mA	300 mW	60000 h
SKIH10422		LED Symbol-Leuchte Pfeil BLAU 12/14V DC (AC)				LED Symbol Indicator arrow BLUE 12/14V DC (AC)		
12 V	 blue blau	1.400 mcd/ @ 20,000 mA	20°	lm cd/m ²		14 mA	168 mW	60000 h
SKIH10424		LED Symbol-Leuchte Pfeil BLAU 24/28V DC (AC)				LED Symbol Indicator arrow BLUE 24/28V DC (AC)		
24 V	 blue blau	1.400 mcd/ @ 20,000 mA	20°	lm cd/m ²		15 mA	360 mW	60000 h
SKIH10622		LED Symbol-Leuchte Pfeil WEISS 12/14V DC (AC)				LED Symbol Indicator arrow WHITE 12/14V DC (AC)		
12 V	 white weiss	2.320 mcd/ @ 20,000 mA	65°	lm cd/m ²		3 mA	36 mW	60000 h
SKIH10624		LED Symbol-Leuchte Pfeil WEISS 24/28V DC (AC)				LED Symbol Indicator arrow WHITE 24/28V DC (AC)		
24 V	 white weiss	2.320 mcd/ @ 20,000 mA	65°	lm cd/m ²		1 mA	24 mW	60000 h

FPI

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte sofern nicht anders angegeben gemessen nach IEC127.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Photometry according to IEC127 unless otherwise indicated.

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.

Please consider environmental responsibility before printing this document