

## Mehrfach-Anzeigen, stehend Ø3mm

## Multiple Displays, upright Ø3mm

### Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise: siehe Seite 3

Technische Daten LED's: siehe Seite 39

LL-Werkstoff: PC glasklar UL94

Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C

ESD-Schutz: <12kV

### General Remarks and Technical Data

General Remarks: see page 3

Technical Data LEDs: see page 39

LL-Material: PC clear UL94

Ambient Temperature: -40°C ... +85°C

ESD-Protection: <12kV

Dieses Lichtleiter-System in stehender Ausführung bringt Licht in Form einer Ø3mm LED an die Frontplatte. Über Einpresszapfen wird der Lichtleiter in der Leiterkarte gehalten. Die Länge A der Lichtleiter ist variabel von 9-45mm möglich. Die Verwendung der Lichtleiter erfolgt in Verbindung mit SMD LED's. Das System kann von 2-fach bis 10-fach geliefert werden, z.B. als Bargraph-Anzeige.

This light guide system for upright mounting provides light in form of a Ø3mm LED on the front panel. The light guide is held in place on the printed board via press-in lugs. The length A of the light guide is variable from 9-45mm. The light guide is used in conjunction with SMD LEDs. The system is available from 2-fold up to 10-fold, e.g. as a bargraph display.





| x-fach Anzeige<br>x-fold Display | A    | Empfohlene LED's<br>Recommended LEDs | Art.-Nr.  | - |
|----------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---|
| 2                                | 15   | L1 - L12                             | 1272.1012 | - |
| 3                                | 15   | L1 - L12                             | 1272.1013 | - |
| 4                                | 15   | L1 - L12                             | 1272.1014 | - |
| 5                                | 15   | L1 - L12                             | 1272.1015 | - |
| 6                                | 15   | L1 - L12                             | 1272.1016 | - |
| 7                                | 15   | L1 - L12                             | 1272.1017 | - |
| 8                                | 15   | L1 - L12                             | 1272.1018 | - |
| 9                                | 15   | L1 - L12                             | 1272.1019 | - |
| 10                               | 15   | L1 - L12                             | 1272.1020 | - |
| 10                               | 9,6  | Überstrahlenschutz · Cover           | 1272.0010 | - |
| 2                                | 30   | L1 - L12                             | 1272.1022 | - |
| 3                                | 30   | L1 - L12                             | 1272.1023 | - |
| 4                                | 30   | L1 - L12                             | 1272.1024 | - |
| 5                                | 30   | L1 - L12                             | 1272.1025 | - |
| 6                                | 30   | L1 - L12                             | 1272.1026 | - |
| 7                                | 30   | L1 - L12                             | 1272.1027 | - |
| 8                                | 30   | L1 - L12                             | 1272.1028 | - |
| 9                                | 30   | L1 - L12                             | 1272.1029 | - |
| 10                               | 30   | L1 - L12                             | 1272.1030 | - |
| 10                               | 24,6 | Überstrahlenschutz · Cover           | 1272.0020 | - |
| 2                                | 45   | L1 - L12                             | 1272.1032 | - |
| 3                                | 45   | L1 - L12                             | 1272.1033 | - |
| 4                                | 45   | L1 - L12                             | 1272.1034 | - |
| 5                                | 45   | L1 - L12                             | 1272.1035 | - |
| 6                                | 45   | L1 - L12                             | 1272.1036 | - |
| 7                                | 45   | L1 - L12                             | 1272.1037 | - |
| 8                                | 45   | L1 - L12                             | 1272.1038 | - |
| 9                                | 45   | L1 - L12                             | 1272.1039 | - |
| 10                               | 45   | L1 - L12                             | 1272.1040 | - |
| 10                               | 39,6 | Überstrahlenschutz · Cover           | 1272.0030 | - |

Mindestmengen für 2- bis 9-fach Anzeigen = 1.000 Stück


Sonderlänge auf Anfrage

Minimum quantity for 2- up to 9-fold displays = 1.000 pieces


Special lengths on request



Überstrahlenschutz · Cover



Layoutvorschlag · Layout Suggestion



Einbaubeispiel · Mounting Example